

# سره ةسن اجم ع فصل ا عون نم ةمق عم ال ةجسن ال سره ةسن اجم ةمق عم ال ةجسن ال

ر:رصن ال مقرر KTL-6



## ةمدقم

لصف مقق عم ال فصل ا سن اجم ل نكمي  
ةبلصل ال تانعي ال في ةدوجوم ال تاميسي ال  
ن أنمضي امم ، ل اعف لكشب اهحطس يلعو  
ةلثم مقق عم ال سكي ال في ةطلتخم ال تانعي ال  
أمامت.

ديزل ا فرع

ليدوم ال	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
دهج ال	ت لوف 220 ددرتم رايت		
ددرت ال	زتره 50		
ةي لام ال ة قاطل	200W	220W	500W
صرع ال ع صو	س م ل ل اب لمعت ة صوب 4.3		
ةع فصل ال ة عرس قاطن	ةي ن ا ت / ةرم 3-12		
ل اعف ال م حح ال	لم 3-400		
ري هطت ال ة في طو	/	معن	
ري هطت ال ل جوم ال ل و ط ال	/	رتم و نان 253.7	
ي ن زل ر قن ال ت قو تي قو قاطن	رم ت س م ال لي غ ش ت ال ا و ا 15-99h59h59m59m		
جم ان ر ال ري ح ت ة في طو	ء ا ج ا 8 ن م ة و م ح م		
ي فاصل ال ن زو ال	م ح ك 18		
داعب ال	م م 460×250×330		