

Pecvd لئاس زيوغت ةلآ عم Pecvd قلز نم بوبنأ نرف

نرفن علل مقرر: KT-PE12



ةمدقم

عساو ةقاط قاطن ،
ةجمر بلل لباق ةرارحلا ةجرد يف مكحت ،
يقلالزنما ظن عم عيرس ديرب / نيخست
ةخضمو MFC يلكل قفدتلا يف مكحت
غيرفت.

ديزلما فرعا

نرفال جومون	KT-PE12-60
ةرارح ةجرد .يلعلا	1200 °C
ةتبات لمع ةرارح ةجرد	1100
نرفال بوبنأ ةدام	لقنللا يلاع زتراوكلا
نرفال بوبنأ رطق	60 مل م
نيخستلا ةقطنم لوط	1x450 مل م
ةفرعلا ةدام	ةينابايلا انيمولألا فايأ
نيخستلا رصنع	كالكسأل افئافل Cr2Al2Mo2
نيخستلا لدعم	0-20 °C / قيقو
نايرارح ناچوز	K. عون يف انء
ةرارحلا ةجرد يف مكحت	سمللابل لمعت ةشاشب PID مكحت زاغ / PID يمقرر مكحت زاغ
ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا ةقد	± 1
قلالزنا ةفاسم	600 مل م
RF امزالب ةدحو	
ةقاطلا جاتنا	± 1% تابتب ليدعتلل لباق طاو 5-500
ددرت RF	رارقتسا 0.005% ± زتره اجم 13.56
سالكعلا ةوق	صقأ دحك طاو 350
ةقباطم	يئاقلت
أصوص	
ديربت	اوهلا ديرب
زاغلاب ةقيد مكحت ةدحو	
قفدتلا دادع	MFC ةلكل قفدت سايقم
زاغلا تاونق	4 تاونق
رزحلا و دمل لدعم	MFC1: 0-5SCCM O2.0 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
ةيطلخا	± 0.5% FS

راركاتلا	± 0.2% FS
مامصلالو بي بانالاطخ	ليستس لناتس
ليغشت طغص ي صقأ	لاكساب اجم 0.45
ققدتلا سايقم مكحت	سمللاب لمعتة شاشب مكحت زاهج / صببمب يمقر مكحت زاهج
(يرايتخا) هيسايق غيرفت ءدحو	
غارف ءخضم	ءراود ءراود غارف ءخضم
ءخضملا قددت لدعم	4 رتل / S.
غارف طفش ذفنم	KF25
غارفل سايقم	نوكيليسلا ءمواقم / يناريب غارف سايقم
ردقملا غارفلاطغص	10 لاكساب
(يرايتخا) هيلع غيرفت ءدحو	
غارف ءخضم	هئئنج ءخضم + ءراود ءراود ءخضم
ءخضملا قددت لدعم	هينات / رتل 110 + هينات / رتل 4
غارف طفش ذفنم	KF25
غارفل سايقم	بكرملا غارفل سايقم
ردقملا غارفلاطغص	6x10-5Pa

هالعا تادادعالو تافصاوملا صيصخت نكمي

ال.	فصو	هيمك
1	نرف	1
2	رتراوكلال بوبنأ	1
3	غارف ءفش	2
4	هيرارحل بوبنأ ءلتك	2
5	هيرارحل كوه ءلتك بوبنأ	1
6	ءرارحلل مواقم زافق	1
7	RF امزالبالا ردم	1
8	زاغلل قيقدم مكحت	1
9	غارف ءدحو	1
10	ليغشتلا ليلد	1