

ريضحت ةلآ ،قيقد نحت ةنحطم ،ةريغص ةيقرطم ةراسك ةراود ةيقرطم ةراسك ،ةيربختخم التانيعلال KT-CF :رصنعلال مقر



ةمدقم

ةممصم ءادال ةيلاع ةريغص ةيقرطم ةراسك روجلل و محفلل قيقدلل و طسوتلم نحتلل نم تارفش ب زيمت ،جاجزل و نداعلم و يريجل ،ريسلاب ةيذغت ماطنو ،بلصل كئابس تانيعلال نامضل تانيعلال لي آ ميسقت و ةيربختخم التارابتخالل ةقوئوم.

ديزلمل فرعا

قيبطتال	فصولا	ةيسئيرل ءئافل
محفو محفل تانيعلال ريضحت كوكال	لبق يندعلم كوكال محفو مچنم نم جرجستلم محفلل قيقدلل ريضحت ةيربختخم التارابتخالل ةقوئوم.	و ءنيعلال روءت نود م م 3 نم لقا ءوحم تانيعلال روسك ريفي ءوطرلل نادق.
فاشكتسالال و يديعتال يوجلويجل	روخصو تيريبال و يريجل روجلل كل ذيف امب ،ةنديعلم تاماخل رسك لي لحتلل تافسوفال.	ءال عم لاساب اءيم 100 ليل لصت طغص ءوق تاد ءاومل جلاعي لءابتمل توتلل نم يندال.
جاجزل ريوئ ءءاعل يءانصل كيماريسال	تايافنو ،ءيجاجزل تاياواحو ،ماخل جاجزل رسك مچل موكم لي لقت ءارجلل مواقم كيماريسال.	ةيقيقد قيحاسم ءوحو نود ءقستم ءيبيج تارجم جتني ءئاز نحت و ءطرفم.
ءاقلال تاطحم ءوحو ءبقارم ءيرارل	ءن ءنيعلال ذخا تاطحم يء ءراول محفل ءوقو نوزم مچل عيرس لي لقت ءيعلال لءدم.	ءارءستاسا مچدمل تانيعلال ميسقت و ريسللاب ءيذغتال نم صت ءيعلل تيمت و ءيعلل تانيعلال.
ءانبال و مكارل رابءا	تانيعلال و محفل رابغو ،ءجرجستلم روخصلل يونائال و لوال رسكال ءناسرل.	نم ءيذغل لك آتال مواقم ءنيعلم بلصل كئابس قراطم بلصل طشكال مكارل.
ءنءبال و يئيبل لي لحتال	تارابتخال ءبلصل تايافنال ءاومو ،قرجل ءامرو ،ءعانصل ءنء ريضحت جشسرل.	ءمالس يلع طفاحي و رابغل نادق ققلمل ءاومل راسم عني م ءقءب ءنيعلال ءلتك نزاوت.

ءمءلم	KT-CF400	KT-CF500	KT-CF600
ءاومل ءاوعا (م)	400 × 400	500 × 500	600 × 600
ءابءبلل مچل يصولا (م)	100	160	200
يغريفل ءابءبلل مچل (م)	1 - 5	3 - 15	5 - 20
ءيءاتال ءرءال (ءعاس/ط)	0.5 - 3	1.5 - 8	3 - 15
ءاومل ءرءال (طاوليكل)	4.5	7.5	18.5
ءءامل طغص ءوق يصولا	≤ 100 لاساب اءيم	≤ 100 لاساب اءيم	≤ 100 لاساب اءيم
ءاومل ءيذغت صولخ ءءاعل	م م 10-60 ب رءصا ءيذغتال مچل نوكل نأ بءي ءيذغتال لءدم ءاوعا نم	م م 10-60 ب رءصا ءيذغتال مچل نوكل نأ بءي ءيذغتال لءدم ءاوعا نم	م م 10-60 ب رءصا ءيذغتال مچل نوكل نأ بءي ءيذغتال لءدم ءاوعا نم

ءمءلم تافصاوم	KT-CF600-AUTO
ماطنل نيوكت	ءبائ تانيعلال مسمقم + تايافنل لقان + ءراسك + مچدم لقان ريس
ءاومل تافصاوم	م م 600 × 600

معلومات عامة	KT-CF600-AUTO
لقد تم تصنيعه	500 مم
لقد تم تصنيعه	0.3 - 0.5 م/ث
معدّل تحميل التآكل بحجم حبيبات	< 150 مم
معدّل تحميل التآكل بحجم حبيبات	< 3 مم
تآكل التآكل في كيميائيات	1/16
معدّل تحميل التآكل في كيميائيات	1/64
معدّل تحميل التآكل في كيميائيات	2500 مم/س
معدّل تحميل التآكل في كيميائيات	18 طاولي ك
(معدّل تحميل التآكل في كيميائيات) (معدّل تحميل التآكل في كيميائيات) (معدّل تحميل التآكل في كيميائيات)	5780 × 2700 × 2800 مم
معدّل تحميل التآكل في كيميائيات	2010 مم