

Sps نرف قرارشلا امزال بلاب ديبلتلا نرف

KTSP: نرف نعلال مقر



ةمدقم

امزال بلاب ديبلتلا نارفأ ايازف فشتكأ قرارح ةجرذبو ةعرسب داومل ريضحتل قرارشلا ةفلكتلا ضفخنمو دحوم نيخست. ةضفخنمو ةئيبلل قي دصو.

ديزملال فرعا

نيوكتلا	<ul style="list-style-type: none"> • وأ مكحتلل عضاخلا لماعلا زاغلل ةبسانم - أدصلل مواقملا ذالوفلا نم ةرح • غيرفتلا ةلاح • ديبلتلا طغض ةدحو • رمتسملا رايئابل ديبلتلا صبن دلوم • غيرفتلا ةدحو • ديبلتلا يف مكحتلا ةدحو
---------	---

ةجرديف مكحتلا ةدحو قرارح	<ul style="list-style-type: none"> • ةجرديف مكحتلا ةدحو يف ةجدم Eurotherm قرارحلا ةجرديف ةقيقد مكحت ةدحو قرارح • لدعمدفلا نيخستلا لدعمن ةيوئم تاجرد 5 نم لقاأ قرارحلا ةجرديف زواجت نيخستلا • ةيوئم ةجرديف < 0.1: قرارحلا ةجرديف
--------------------------	---

يكي لورديه سبكم	<ul style="list-style-type: none"> • طغضلا قيبطتل ايوذي لمعي يكي لورديه سبكم • ت 20: طغض يصىقأ • دئازلا طغضلا راذن اع جدم يمقرلا طغضلا سايقم
-----------------	---

ءاولا غيرفت ةفرع	<ul style="list-style-type: none"> • ةيدومع غيرفت ةفرع • أدصلل مواقملا ذالوفلا نم تاقبطل ةجودزم ةيلخاد تاسكاع • ةنمصتم ةراود ةخضم
------------------	--

داعبال	<ul style="list-style-type: none"> • م م، عافترا 1820 × صرع 460 × لوط 760: ةقاطلا دوزم • م م، عافترا 1400 × صرع 720 × لوط 970: نرفلا
--------	--

ليدوملا	KTSP-10T-5	KTSP-20T-6	KTSP-20T-10	KTSP-50T-30
ةردقملا ةقاطلا	طاووليكي 50	طاووليكي 60	طاووليكي 100	طاووليكي 300
جرخال رايئ	0-5000A	0-6000A	0-10000A	0-30000A
لاخدال دهج	0-10V	0-10V	0-10V	0-10V
ةردقملا قرارحلا ةجرديف	2300°C			
ردقملا طغضلا	نتوين وليكي 100	وليكي 200 نتوين	وليكي 200 نتوين	وليكي 500 نتوين
ةنعيلا محج	مم 30 رطق	مم Ø50	مم Ø100	مم Ø200
شكبالا طوش	مم 100	مم 100	مم 100	مم 200
يئاهنلا غيرفتلا	لكساب 1			