


ي رارح ل طغض ل صاخ بلاق

رصن عل مقرر: PCHF



ةمدقم

ةري دت سمل او ةع برمل احو ل ال لي كشت بلاق
ةن خاسل سب اكمل ل ةحط سمل او

دي زملا فرع

ءاأل ارط	PCHF
ةن عل لكش	
بلاق نل س	0°C-500°C
رت نل ءال ءبال ص	SUS 304
ةن عل م	ي طع و ا ل ط س م لكش
ف و ء ل ق م ع	0.75mm □ 1.35mm □ 1.75mm □ 2.75mm
ءاع بال	80x80 □ 180x180 □ 200x200mm
نرول	م ح ك 0.4 □ م ح ك 0.8 □ م ح ك 1.0
ي ك ل و ر ء ل ء ل ق و ح س م ل س ب ك م م ح ل ي ط ي ط خ ت م س ر	