


ي رارح ل طغض ل صاخ بلاق

رصن عل مقرر: PCHF



ةمدقم

ةري دت سمل او ةع برمل احو ل ال لي كشت بلاق
ةن خاسل سب اكمل ل ةحط سمل او

دي زملا فرع

ءادال رارط	PCHF
ةن عل لكش	
بلاق ل ن خست	0°C-500°C
رت ن دن ال ةبالص	SUS 304
ةن عل م ح	ي طع و ا لي طت سمل لكش
في و جت ل قمع	0.75mm □ 1.35mm □ 1.75mm □ 2.75mm
داع بال	80x80 □ 180x180 □ 200x200mm
نزولا	م ح ك 0.4 □ م ح ك 0.8 □ م ح ك 1.0
يكي لوردي ال قو ح سمل سب كم م ح ل يطي طخت مسر	