

نخس مل يكي تاموت وأل اة لم عم ال ا تابي بح ال س ب كم 30T/40T ل ص ف ن م ال

ر ص ن ع ال م ق ر : PCSE



ة م د ق م

نّخس مل ي ر ب ت خ م ال ان س ب كم ف ش ت ك ا ر ي ض ح ت ل 30T/40T ل ص ف ن م ال ي ك ي ت ا م و ت و أ ل ا ل د ي ص ل و دا و م ل ا ث ا ب أ ي ف ة ق د ب ت ا ن ي ع ال ل ص ف ب . ة ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا ت ا ع ا ن ص ل و ا و ك ي م ا ر ي س ل و ا و ة ج ر د 300 ي ت ح ا ه ن ي خ س ت و ة ر ي غ ص ل ا ا ه ت ح ا س م ة ئ ي ب ي ف ة ج ل ا ع م ل ل ة ي ل ا ث م ي ه ف ، ة ي و ئ م غ ي ر ف ت ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ز ا ه ج ال ز ا ر ط	PCSE-40T404040	PCSE-30T3030
ط غ ص ل ا ق ا ط ن	ن ط 0-40.0	ن ط 0-30.0
ط غ ص ل ا ة ي ل م ع	ف ي ف ي خ ت - ت و ق و م ال ط غ ص ل ا ف ي ف ي خ ت - ج م ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت ت - ج م ا ن ر ب ل ا ط غ ص ت و ق و م ال ط غ ص ل ا	ة ت و ق و م - ج م ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت ت - ط غ ص ل ا ج م ا ن ر ب - ج م ا ن ر ب ل ا ط غ ص
ن ي ح س ت ة ر ا ح ة ج ر د ب ل ا ق ل ا	ة ي و ئ م ة ج ر د -300.0 ة ف ر غ ل ا ة ر ا ح ة ج ر د	ة ي و ئ م ة ج ر د 500.0/ة ي و ئ م ة ج ر د -300.0 ة ف ر غ ل ا ة ر ا ح ة ج ر د
ل ز ع ل ا ة ق ي ر ط	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل
د ي ر ب ت ل ا ة ق ي ر ط	[ة ي ر ا ي ت خ ا ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م] ا ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت	[ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م] ا ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا [ة ي ر ا ي ت خ ا]
ة ن ح ا س ل ا ة ح ي ف ص ل ا م ح ح	400 × 400 م م (M × N)	300×300 م م (م × ن)
ف ي ص م ال م ح ح	500 × 480 × 650 (K×P×ح)	380×350×600 م م (K×P×H)
د ا ع ب ال ا	850 × 480 × 650 (ط × ص ر ع × ط)	700 × 400 × 600 م م (ل و ط × ص ر ع × ص ر ع)
ة ق ا ط ل ا د و ز م	5500 (ت ل و ف /110/ت ل و ف 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي) ط ا و	3500 (ت ل و ف /110/ت ل و ف 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي) ط ا و
ن ز و ل ا	480 م ح ك	280 م ح ك