


نخس مل يكي تاموت وأل اة لم عم ال ا تابي بح ال س ب كم لص فن مل ال 30T/40T

رصن ال مقرر: PCSE



ة مدقم

نخس مل يكي تاموت وأل اة لم عم ال ا تابي بح ال س ب كم فشتك ا ريصحتل 30T/40T لص فن مل يكي تاموت وأل اة لذيصل او داوم ال ا با أ ي ف ة قذب ا ن ي ال ا لصف. ة ني ورتك ل ال ا اعان صل او كي ماري سل او ة جرد 300 ي ت ا ه ن ي خ ست و ة ري غ صل ا ا ه ت ا ح س م ة ئي ب ي ف ة ج ل ا ع م ل ل ة ي ل ا ث م ي ه ف ، ة ي و ئ م غ ي ر ف ت ال .

ذي زم ال ا فر ع ا

ز ا ه ج ال ا ز ا ر ط	PCSE-40T404040	PCSE-30T3030
ط غ ص ال ا ق ا ط ن	ن ط 0-40.0	ن ط 0-30.0
ط غ ص ال ا ة ي ل م ع	ف ي ف ي خ ت - ت و ق و م ال ا ط غ ص ال ا ف ي ف ي خ ت - ج م ا ن ر ب ال ا ت ي ب ت ت - ج م ا ن ر ب ال ا ط غ ص ت و ق و م ال ا ط غ ص ال ا	ة ت و ق و م - ج م ا ن ر ب ال ا ت ي ب ت ت - ط غ ص ال ا ج م ا ن ر ب - ج م ا ن ر ب ال ا ط غ ص
ن ي ح س ت ة ر ا ح ة ج ر د ب ل ا ق ل ال ا	ة ي و ئ م ة ج ر د 300.0 - ة ف ر غ ال ا ة ر ا ح ة ج ر د	ة ي و ئ م ة ج ر د 500.0 / ة ي و ئ م ة ج ر د 300.0 - ة ف ر غ ال ا ة ر ا ح ة ج ر د
ل ز ع ال ا ق ي ر ط	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل
د ي ر ب ت ال ا ق ي ر ط	[ة ي ر ا ي ت ا خ ا ء ا م ال ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م] ا ء ا م ال ا ب د ي ر ب ت ال ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت	[ء ا م ال ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م] ا ء ا م ال ا ب د ي ر ب ت ال ا ب ع ي ر س ال ا د ي ر ب ت ال ا [ة ي ر ا ي ت ا خ ا]
ة ن ح ا س ال ا ة ح ي ف ص ال ا م ح ح	400 × 400 م م (M × N)	300×300 م م (ن × م)
ف ي ص م ال ا م ح ح	500 × 480 × 650 (K×P×ح)	380×350×600 م م (K×P×H)
د ا ع ب ال ا	850 × 480 × 650 (ط × ص ر ع × ع ا س)	700 × 400 × 600 م م (ل و ط × ص ر ع × ع ا س)
ة ق ا ط ل ال ا د و ز م	5500 (ت ل و ف 110/ت ل و ف 220 ص ي ص ي خ ت ن ك م ي) ط ا و	3500 (ت ل و ف 110/ت ل و ف 220 ص ي ص ي خ ت ن ك م ي) ط ا و
ن ز و ل ال ا	480 م ح ك	280 م ح ك