

# 40T / 65T / 100T / 150T / 200T لصنفنملايئابرهكلاري رب تخملا تاي بحلا سبكم

رصنعلا مقرر: PCES



## ةمدقم

سبكم مادختساب ءافكب تانيعل ريضحت رفوتم - لصنفنملايئابرهكلاري رب تخملا داوملا ثاحبأل يلاثم و ءفل تخم ماجحأب ربكأ عون تب عتمتسا . كيماري سلاو ءلدي صلاو لباقلاو لومحملا راخلا اذ عم يلعأ طغضو ءةمربلل .

ديزمل فرعا

زارط زاھجلا	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
قياطن طغضلا	نط 0-40	نط 0-65	نط 1-100	نط 1-150	نط 1-200
رطق سبكملا	130 مم (د)	160 مم (د)	200 مم (د)	250 مم (د)	290 مم (د)
ءل عم طغضلا	يجمانربلا طغضلا جمانرب	يجمانربلا طغضلا جمانرب	يجمانربلا طغضلا جمانرب	يجمانربلا طغضلا جمانرب	يجمانربلا طغضلا جمانرب
ليوحت طغضلا	لومحملا طغضلا ليوحت "ايئاقلت"	"ايئاقلت لومحملا طغضلا	"ايئاقلت لومحملا طغضلا	"ايئاقلت لومحملا طغضلا	"ايئاقلت لومحملا طغضلا
ءشاش لرضلا	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش
ءيامح تاءعملا	بابب يذالوفلا حوللا ءيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءيامح يوضع يجاجز
طوش ءناو طسأل (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
محم ءحاسملا	160 × 300 مم (ن × م)	220 × 300 مم (ن × م)	260 × 250 مم (ن × م)	285 × 290 مم (ن × م)	290 × 300 مم (ن × م)
ءاعبالا ءيجراخلا	500 × 700 × 800 مم (ءافترال × لرضل × لوطال)	580 × 700 × 800 مم (ءافترال × لرضل × لوطال)	850 × 500 × 950 مم (ءافترال × لرضل × لوطال)	950 × 600 × 1000mm (L × W × H)	1000 × 650 × 1050mm (L × W × H)
ءقياطل ءوزم	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو (تلوو	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو (تلوو	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو (تلوو	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو (تلوو	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو (تلوو
نزولا	مك 200	مك 280	مك 520	مك 620	مك 850