

# 40T / 65T / 100T / 150T / 200T لصنفنملايئابرهكلايربتخملا تابيبحلا سبكم

رصنعلا مقرر: PCES



## ةمدقم

سبكم مادختساب ةءافكب تانيعل ريضحت رفوتم - لصنفنملايئابرهكلايربتخملا داوملا ثابأل يلاثم و ةفلتخم ماجحأب ربكأ عونتب عتمتسا . كيماري سلاو ةلديصل او لباقلاو لومحملا راخلا اذ عم يلعأ طغضو ةجمرلل.

ديزمل فرعا

زارط زاهجلا	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
قياطن طغضلا	نط 0-40	نط 0-65	نط 1-100	نط 1-150	نط 1-200
رطق سبكملا	130 مم (د)	160 مم (د)	200 مم (د)	250 مم (د)	290 مم (د)
ةيلع طغضلا	يجمانربلا طغضلا جمانرب	يجمانربلا طغضلا جمانرب	يجمانربلا طغضلا جمانرب	يجمانربلا طغضلا جمانرب	يجمانربلا طغضلا جمانرب
ليوحت طغضلا	لوحملا طغضلا ليوحت "ايئاقلت"	"ايئاقلت لوحملا طغضلا	"ايئاقلت لوحملا طغضلا	"ايئاقلت لوحملا طغضلا	"ايئاقلت لوحملا طغضلا
ةشاش لصرعلا	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش
ةيامح تادعالملا	بابب يذالوفلا حوللا ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ةيامح يوضع يجاجز
طوش ةناوطةسألا (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
محم ةحاسملا	160 × 300 مم (ن × م)	220 × 300 مم (ن × م)	260 × 250 مم (ن × م)	285 × 290 مم (ن × م)	290 × 300 مم (ن × م)
داعبالا ةيجراخلا	500 × 700 × 800 مم (عافترالال × لوطال)	580 × 700 × 800 مم (عافترالال × لوطال)	850 × 500 × 950 مم (عافترالال × لوطال)	950 × 600 × 1000mm (L × W × H)	1000 × 650 × 1050mm (L × W × H)
ةقياطلا ةوزم	1500 طاو (110/تلفوف 220)	1500 طاو (110/تلفوف 220)	1500 طاو (110/تلفوف 220)	1500 طاو (110/تلفوف 220)	1500 طاو (110/تلفوف 220)
نزولا	مك 200	مك 280	مك 520	مك 620	مك 850