

لصفنم المي مصتال و ذ عيرسلا ي كذل تي ربكلا ل حلل كوكلا محفو لورتل بالو محفلا رابتخال

KT-CD4 : رصن عل مقرر



ةمدقم

ي كذل تي ربكلا ل حلل تي نقت فشتك
لورتل بالو محفلا رابتخال ةقدلا يلاع عيرسلا
ةرياعم لابل ماظنلا اذه زيمتي . كوكلا محفو
ئيانت قارتخالو ، ةرياعي عمل ةيرتمولوكلا
نيتالابل باطقو ، تمتؤملا ةلحرمل
ةيللحت جئاتن نمضي امم ، ةرقتسملا
ةرود لك يف ةقيقدو ةقفاوتمو ةعيرس

ديزملا فرع

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةدئافا
محفلا باقلاطلا ديوت	محفالو ، محفلا ي ليكلا تي ربكلا ل حلل ةجئاتنلا يلاع ليلحت باسحو تايالغلا ثب ميقيقتل قارتخال دعب ام ثبحو ، قوحمسم (FGD) نخداملا زاع نم تي ربكلا ةلارلا لامل	طلحتي امم ، ةنيغ لكلا قئاقد 5 إلى 3 نم ةعيرس زاجن باقو رفو تاتاعبالا ل ميظنتلا تاتتمالا يلاعفل تقولا ي تايالغلا دوقو
رصلالو يندعالم كوكلا محف	كوكلا محفو ، كسمل كوكلا محف ي ليكلا تي ربكلا ل ديحت نرفلا تاتاطب ةيامحل ديدحلل ةلمحالا ديدلحتلا تاطلحو ، يندعالم مخال ديدحلا دوج يف مكحتالو يلاعلا	ةبسنل ةرشابم ةيمقر تاءارق عم ةيوديلا ةرياعملا نيابت يعل ةقيص ةيلمع دوج نمض ذالوفلا رهص ءاقن يلع طفاحي امم ، تي ربكلا
لورتل بريكت تايواموكورتبالو	تامخالو ، ةيقتبتم دوقولا تويي ي طبترملا تي ربكلا ل سايق ريركتلا تازفحمو ، يلورتل بالو كوكلا محفو ، نيموتي بالو ، ةليقتلا تاتاعبالا زفحملا ممست ةبقارمل	عم لماعتيو ، 99% إلى لصي عساو يكي مانيدي سايق قاطن رفو ريغ قارتخال ببسب ثولت ثودح نود ةفثيكتلا تانوبركورديلا لمالا
يجوليويجلا فاشكتسالا ةيندعالم تامخال ديدعو	، باقبطلا روخص تانيغو ، نداعالم بل تانيغ عيرسلا صفلا مخال ةجردو ةرياعملا بساورلا يودج ديدحتل ديتي ربكلا ل مال تازكرم	ةيسايقل تانيغلا ةرياعم تاردقو $\pm 0.01\%$ ةقئافلا عيطلا حمست سفن نمض يلاعلاو صفخنملا تي ربكلا ل ةقيقد تاليلحت ءارجب ليلحتلا ليلغشتلا
ةيئي تي ربكلا ل ةرياعملا	دوقولا تايروكو ، بلصل يروفحالا دوقولا نم ققحتالو دوقولا رابتخا أقفو ةبلصللا ديدلحتلا تايالغلا نم ققحتالو دوقولا ، يويحلا ةيلودلاو ةيلحملا ةيرتمولوكلا رياعيلا	ميقرتالو لاجد 1000 ل عسنت يثلا ةجدملا ةركاذلا نمض دادغو ةلماكلا ةسارحلا ةلسلس تانايب ةمالس تانيغلل يثاقللا ةيجراخلا قيقدتلا تايلمعل سلسلا ريراقتلا
ةيئي مكيكلا داوملا يندعالم يغناصل دوقولا	ةينوبركلا ةيلوالا داوملا ي تي ربكلا ل تاتولم ةبقارم ةينوبركلا ةيئي مكيكلا تافاصملاو ، نوبركلا دوسأو ، ةيغناصلالا ةيلعمل ءانأ	1300 - ةيؤم ةجرد 700) نرفلا نيخست يف لقتسملا مكحتالو حمسي لكيكتل صصخم يراج ليلحت فيرغ فلم عضوب (ةيؤم ةجرد ايرارح ةيصعتسملا تي ربكلا ل تابكرم

ةملعمل ةئف	تافصاوملا ليصافا (KT-CD4)
زارطلا ةيمست	KT-CD4
سايقلا أدبم	GB/T 214-2003 عم ةقفاوتم) ةيرتمولوكلا ةرياعملا ةقيرت
سايقلا قاطن	تي ربكلا ل يوتحم يلاما 0% - 99%
ليلحتلا ةرود ةدم	ةنيغ لكلا لاجد 3 - 5
قارتخال لارجم انرب	ةينات 45 ةدملا ةيؤم ةجرد 500 ~ ثوكم 1: ةلحرمل ةينات 30 و قئاقد 4 ةدملا ةيؤم ةجرد 1150 ثوكم 2: ةلحرمل
نرفلا ءارح ةجرد قاطن	1150 $\pm$ 5 دنع عنصلما يفاقبسب مطوبصم ؛ رارتمتساب ليدلحتل لباق) ةيؤم ةجرد 1300 - ةيؤم ةجرد 700
ةيلعلا ءارحلا ةقطنم لوط	ءارحلا يواستم زكرم مم 90 ~
نرفلا نيخست رصنع	(مم 40/30 $\times$ 200/160 : داعال) ءفاتكلا يلاع (SiC) نوكليلسلا ديدرك نيخست بوبان
ليخستلا رايث يف مكحتالا	(حي تافصلا ءحول ربع رارتمتساب ليدلحتل لباق) ري بم 0 - 12

معلومات عامة	مواصفات KT-CD4
نوع الجهاز	جهاز اختبار الضغط الهوائي
نوع الاختبار	اختبار الضغط الهوائي (Pt)
نوع الاختبار	(ديدي-دوي) نوي (زاوية اختبار) 3 ≤
نوع الاختبار	(1.5 مم ²) 15 مم × 10 مم: نوي لاختبار الضغط
نوع الاختبار	400 غسب لاختبار
نوع الاختبار	قائد 10 دمل (مستوى) سطح 0.2 ± ≤
نوع الاختبار	±0.01%
نوع الاختبار	(SRMs) (مستوى) ربع ربع
نوع الاختبار	زاوية 1000
نوع الاختبار	(نوي لاختبار) 65535 إلى 1 نوي لاختبار
نوع الاختبار	مواصفات الاختبار
نوع الاختبار	360 مم × 140 مم × 300 مم
نوع الاختبار	300 مم × 290 مم × 600 مم
نوع الاختبار	روطال 50، 10% ± تلوف 220 ددرت راي
نوع الاختبار	3.0 طاولي