

لصنفنم لآخسملآ يودي لآ ربتخملآ تابيبحلآ سبكم 30T/40T

رصنعلآ مقر: PCSM



ةمدقم

سبكم عم ةءافكب كئانيع ريضحتب مق صاخلآ لصفنم لآخسملآ يودي لآ ربتخملآ حاوألآ 40T لآ لصي طغض قاطن عم ، انب يهف ، ةيوئم ةجرد 300 لآ لصت نيخست ، تاعانصلآ فللخملآ ةلثم

ديزملآ فرعآ

راهجلآ رارط	PCSM-30T3030	PCSM-40T404040
طغصلآ قاطن	نط 0-30.0	نط 0-40.0
سبكم لآ رطق	تيز ةناوئسأ ف (د) مم 130 موركلآب ةيلطم تيز ةناوئسأ ف (د) مم 130 موركلآب ةيلطم	موركلآب ةيلطم لآ تيزلآ ةناوئسأ ف (د) مم 130
يسئزلآ اعلم لآ كئيهلآ	تيزلآ برست طاقن لآ لقلقتل قلعغلا ةمكحم تالصلو نوب تادعم	برست طاقن لآ لقلقتل قلعغلا ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلآ
بلاقن نيخست ةراج ةجرد	ةيوئم ةجرد 500.0/ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا ةراج ةجرد	ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا ةراج ةجرد
لزلآ ةقيرط	دروئسم لزلآ حول	دروئسم لزلآ حول
ديربتلآ ةقيرط	[ةيرايئخآ امام لآب ديربت ةنيكام] امام لآب ديربت لآب عيرس ديربت	ديربتلآ ةقيرط امام لآب ديربت لآب عيرس لآب ديربت لآب [ةيرايئخآ امام لآب]
ةنحاسلآ ةحيفصلآ محح	300 × 300 مم (M × N)	400×400 مم (M×N)
فيضم لآ محح	380×350×600 مم (K×P×H)	500×480×650 مم (K×P×H)
داعبالآ	700×400×600 مم (عافترا × صرع × لوط)	800×480×650 مم (عافترا × صرع × لوط)
ةقاطلآ دورم	3000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصئخ نكمي) طاو	5000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصئخ نكمي) طاو
نرولآ	260 محك	460 محك
صارقأ سبكم داعبالآ ططخم قوئسملآ	هاندا ةروصلآ رطنا	هاندا ةروصلآ رطنا