

لصفنملا نخسمل يوديلا يرب تخملا تابيبحلا سبكم 30T/40T

رصنعلا مقر: PCSM



Introduction

سبكم عم ةءافكب كئانيع ريضحتب مق صاخلا لصفنملا نخسمل يوديلا يرب تخملا حاوول أو 40T لى لصي طغض قاطن عم ، انب يهف ، ةيوئم ةجرد 300 لى لصت نيخست ، تاغانصل فل تخملة لثام .

ديزملا فرعا

راهجلا رارط	PCSM-30T3030	PCSM-40T404040
طغصل قاطن	نط 0-30.0	نط 0-40.0
سبكملا رطق	تيز ةناوئسأ ي ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم تيز ةناوئسأ ي ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم	موركلاب ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ي ف (د) مم 130
يسئئرلا ماعلا لكهلا	تيزلا برست طاقت لىل قتل قلغللا ةمكحم تالصلو نوذب تادعم	برست طاقت لىل قتل قلغللا ةمكحم تالصلو نوذب تادعم تيزلا
بلاقلا نيخست ةراج ةجرد	ةيوئم ةجرد 500.0/ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغللا ةراج ةجرد	ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغللا ةراج ةجرد
لزعلا ةقيرط	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول
ديرتلا ةقيرط	[ةيرايتخا ةمكحم] اماملاب ديرتلا اب غيرس ديرت	ديرتلا ةمكحم اماملاب ديرتلا اب غيرسلا ديرتلا [ةيرايتخا ةمكحم اماملاب]
ةنحاسلا ةحيفصل موح	300 × 300 مم (M × N)	400×400 مم (M×N)
فيضملا موح	380×350×600 مم (K×P×H)	500×480×650 مم (K×P×H)
داعبالا	700×400×600 مم (لوط × صرع × صرع)	800×480×650 مم (لوط × صرع × صرع)
ةقاطلا دورم	3000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو	5000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو
نزولا	260 محك	460 محك
صارقا سبكم داعبالا ططم قوحسمل	هاندا ةروصل رطنا	هاندا ةروصل رطنا