

# لصفنملا نخسمل يوديلا يربتملا تابيحل سبكم 30T/40T

رصنعلا مقر: PCSM



## ةمدقم

سبكم عم ةءافكب كتانيع ريضحتب مق صاخلا لصفنملا نخسمل يوديلا يربتملا حاوأل أو 40T لى لصي طغض قاطن عم ، انب يهف ، ةيوئم ةجرد 300 لى لصت نيخست ، تاعانصل فلتملة لثام

## ديزملا فرع

راهجلا رارط	PCSM-30T3030	PCSM-40T4040
طغصل قاطن	0-30.0 نط	0-40.0 نط
سبكملا رطق	130 م (د) موركلاب ةيلطم تيز ةناوئسأ ف (د) 130 موركلاب ةيلطم موركلاب ةيلطم	130 م (د) موركلاب ةيلطم تيزلا ةناوئسأ ف (د) 130 موركلاب
يسئئرلا ماعلا لكهلا	تيزلا برست طاقن ليلقنل قلغل ةمكحم تالصلو نودب تادعم	برست طاقن ليلقنل قلغل ةمكحم تالصلو نودب تادعم تيزلا
بلاقلا نيخست ةراج ةجرد	ةيوئم ةجرد 500.0/ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا ةراج ةجرد	ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا ةراج ةجرد
لزعلا ةقيرط	دروئسم لزع حول	دروئسم لزع حول
ديربتملا ةقيرط	[ةيراي تخا ةمكحم] اماملاب ديربتملا غيرس ديربتم	ديربتملا ةمكحم اماملاب ديربتملا غيرسلا ديربتملا [ةيراي تخا ةمكحم اماملاب]
ةنحاسلا ةحيفصل موح	300 × 300 م (M × N)	400×400 م (M×N)
فيضملا موح	380×350×600 م (K×P×H)	500×480×650 م (K×P×H)
داعبالا	700×400×600 م (لوط × صرع × صرع)	800×480×650 م (لوط × صرع × صرع)
ةقاطلا دورم	3000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو	5000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو
نرولا	260 موح	460 موح
صارقأ سبكم داعبالا ططم قوحسمل	هاندا ةروصل رطنا	هاندا ةروصل رطنا