

# لصنفنملايوديلاليربتخملاتابيحلسبكم 30T/40T

رصنعالمقرر: PCSM



## ةمدقم

سبكم عم ةءافكبكتانيعريضحتبمق  
صاخلا لصنفنملايوديلاليربتخمل  
حاولأو 40T لىلصي طغض قاطن عم ، انب  
يهف ، ةيوئم ةجرد 300 لىلصت نيخست  
، تاعانصلالفلتخملةلثم

## ديزملا فرعا

راهجال رارط	PCSM-30T3030	PCSM-40T4040
طغصل قاطن	نط 0-30.0	نط 0-40.0
سبكم الم رطق	تيز ةناوئسأ ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم تيز ةناوئسأ ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم	موركلاب ةيلطم الم تيزلا ةناوئسأ ف (د) مم 130
يسئئرلا ماعلا لكههلا	تيزلا برست طاقن ليلقنل قلغل ةمكحم تالصلو نودب تادعم	برست طاقن ليلقنل قلغل ةمكحم تالصلو نودب تادعم تيزلا
بلاقال نيخست ةرارح ةجرد	ةيوئم ةجرد 500.0/ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا ةرارح ةجرد	ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا ةرارح ةجرد
لزعلا ةقيرط	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول
ديرتلا ةقيرط	[ةيراي تخا ةمكحم] اماملاب ديرتلا ابغيرس ديرت	ديرتلا ةمكحم اماملاب ديرتلا ابغيرس ديرتلا [ةيراي تخا ةمكحم اماملاب]
ةنحاسلا ةحيفصل موح	300 × 300 مم (M × N)	400×400 مم (M×N)
فيضملا موح	380×350×600 مم (K×P×H)	500×480×650 مم (K×P×H)
داعبالا	700×400×600 مم (لوط × صرع × صرع)	800×480×650 مم (لوط × صرع × صرع)
ةقاطلا دورم	3000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو	5000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو
نرولا	260 محك	460 محك
صارقأ سبكم داعبالا ططم قوحسمل	هاندا ةروصلال رطنا	هاندا ةروصلال رطنا