

## ل كشل ا عبرم هاجت ال ا ي ئانث طغض بل اق

رصن عل ا م قر : PMS-F



### ة مدقم

طغض ال بل اق عم ل كشل ال ا ي ف ة قدل ا فشك ا ل اكش ا عنصل ل ل ا ث م . ه ا ج ت ال ا ي ئانث عبرم ال ا ، ت ا ي س ا د س ل ا ل ا ت ا ع ب ر م ل ا ن م ، ة و ن ت م ا ج ا و ا ي ل ا ث م . م ط ت ن م ن ي خ س ت و ل ا ع ط غ ض ت ح ت . ة م د ق ت م ل ا د ا و م ل ا ة ج ل ا ع م ل

### د ي ز م ل ا فر ع ا

| ء اء ال ا ر ا ر ط   | PMSY  |
|---|---|
| ة ي ع ال ا ل ك ش  |   |
| ب ل ا ق ل ا ة د ا م   | ت ا و د ال ا ذ ا ل و ف ة ك ي ب س : Cr12MoV              |
| ر ت ن ي د ن ا ة ب ا ل ص   | HRC60-HRC62   |
| ة ي ع ال ا م ج ح  | 12 * 12 □ 15 * 15 * 15 □ 18 * 18 □ 20 * 20 * 20 م ( م ) |
| ف ي و ج ت ل ا ق م ع   | 40 م م ( N )  |
| د ا ع ب ال ا  | Φ88*175 م م ( L * H )                                   |
| ن ز و ل ا   | 3.0 م ج ك   |
| ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا ق و ح س م ل ا س ب ك م م ج ح ل ي ط ي ط خ ت م س ر |   |