

## ربتخم الما طغ نرفل ةيفنخ ةوقتوب (Al2O3) انيمولأ

رقصنعلال مقر: KM-C01



### ةمدقم

يف انيمولأ الكيماريس تاقتوب مدختسُت تاقتوب لالو ، نداعمال رهص تاودأو داومال ضعب ةجلالعمو رهصل ةبسانم حطسملال عاقلال تاذ ديجوتو رارقتسا عم داومال نم ربكأ تاعفد ل.لضفأ.

### ديزمال فرعا

0.9 ل (45 × 8 × 6 مل)	9 ل (60 × 30 × 10 مل)	30 ل (60 × 40 × 20 مل)	185 ل (80 × 80 × 40 مل)	13 ل (100 × 30 × 10 مل)	300 ل (100 × 100 × 40 مل)	510 ل (120 × 120 × 50 مل)	800 ل (200 × 100 × 50 مل)
2 ل (30 × 20 × 10 مل)	10 ل (50 × 20 × 20 مل)	35 ل (60 × 30 × 30 مل)	75 ل (90 × 60 × 20 مل)	25 ل (100 × 30 × 15 مل)	750 ل (100 × 100 × 100 مل)	520 ل (140 × 140 × 38 مل)	2600 ل (200 × 200 × 80 مل)
3 ل (25 × 15 × 15 مل)	10 ل (60 × 30 × 14 مل)	40 ل (50 × 50 × 25 مل)	165 ل (90 × 60 × 40 مل)	35 ل (100 × 30 × 20 مل)	330 ل (115 × 115 × 35 مل)	425 ل (150 × 150 × 30 مل)	3300 ل (200 × 200 × 100 مل)
3.5 ل (20 × 20 × 17 مل)	16 ل (60 × 30 × 15 مل)	57 ل (75 × 75 × 15 مل)	200 ل (90 × 60 × 45 مل)	59 ل (100 × 30 × 30 مل)	90 ل (120 × 60 × 20 مل)	750 ل (150 × 150 × 50 مل)	3900 ل (250 × 250 × 80 مل)
4 ل (50 × 20 × 10 مل)	20 ل (60 × 30 × 20 مل)	68 ل (65 × 65 × 25 مل)	170 ل (90 × 90 × 30 مل)	47 ل (100 × 40 × 20 مل)	190 ل (120 × 60 × 40 مل)	1290 ل (150 × 150 × 80 مل)	4800 ل (250 × 250 × 100 مل)
5 ل (30 × 20 × 17 مل)	25 ل (50 × 40 × 20 مل)	100 ل (65 × 65 × 35 مل)	300 ل (90 × 90 × 45 مل)	110 ل (100 × 50 × 30 مل)	205 ل (120 × 80 × 30 مل)	800 ل (160 × 160 × 45 مل)	11000 ل (330 × 330 × 120 مل)
7 ل (50 × 20 × 15 مل)	26 ل (50 × 25 × 35 مل)	110 ل (70 × 70 × 30 مل)	22 ل (100 × 20 × 20 مل)	150 ل (100 × 100 × 25 مل)	260 ل (120 × 80 × 40 مل)	1460 ل (180 × 180 × 60 مل)	
3.5 ل (20 × 20 × 17 مل)	10 ل (60 × 30 × 14 مل)	25 ل (100 × 30 × 20 مل)	125 ل (98 × 72 × 28 مل)				
5.5 ل (45 × 22 × 13 مل)	15 ل (30 × 30 × 30 مل)	30 ل (80 × 40 × 17 مل)	1800 ل (380 × 135 × 60 مل)				
9 ل (60 × 25 × 15 مل)	15 ل (60 × 30 × 15 مل)	50 ل (90 × 60 × 17 مل)					
10 ل (50 × 28 × 14 مل)	22 ل (100 × 25 × 15 مل)	84 ل (120 × 60 × 18 مل)					
9 ل (60 × 25 × 15 مل)	50 ل (85 × 30 × 40 مل)	125 ل (98 × 72 × 28 مل)	1050 ل (150 × 150 × 60 مل)	1800 ل (380 × 135 × 60 مل)			

15 لم (60 × 30 × 15 مل)	84 لم (120 × 60 × 18 مل)	460 لم (160 × 120 × 35 مل)	1290 لم (150 × 150 × 80 مل)	4000 لم (225 × 225 × 100 مل)
15 لم (30 × 30 × 30 مل)	95 لم (120 × 100 × 15 مل)	710 لم (155 × 120 × 50 مل)	1800 لم (150 × 100 × 150 مل)	
22 لم (100 × 25 × 15 مل)	100 لم (100 × 50 × 30 مل)	900 لم (120 × 120 × 100 مل)	4400 لم (200 × 150 × 200 مل)	
0.9 لم (45 × 8 × 6 مل)	59 لم (100 × 30 × 30 مل)	260 لم (100 × 100 × 35 مل)	1880 لم (340 × 220 × 35 مل)	6900 لم (330 × 330 × 80 مل)
3 لم (25 × 15 × 15 مل)	84 لم (65 × 65 × 30 مل)	425 لم (150 × 150 × 30 مل)	3120 لم (300 × 150 × 90 مل)	14 اربل (330 × 330 × 160 مل)
5 لم (30 × 20 × 17 مل)	170 لم (170 × 53 × 30 مل)	445 لم (100 × 100 × 60 مل)	3300 لم (200 × 200 × 100 مل)	
16 لم (40 × 30 × 20 مل)	200 لم (115 × 90 × 30 مل)	1090 لم (140 × 140 × 70 مل)	3760 لم (300 × 200 × 80 مل)	
35 لم (70 × 30 × 30 مل)	230 لم (115 × 65 × 45 مل)	1260 لم (160 × 120 × 85 مل)	4000 لم (235 × 165 × 130 مل)	

دحاو (50 × 40 × 20) ناريجص نانثاو (30 × 20 × 17)	دحاو (90 × 65 × 30) ةريغص ةعبرا (50 × 20 × 20)	دحاو (100 × 30 × 20) ةريغص ةعبرا (20 × 20 × 17)	دحاو (115 × 90 × 30) ريغص ةسمخ (75 × 20 × 20)	دحاو (120 × 60 × 20) ناريجص نانثاو (50 × 40 × 20)
دحاو (80 × 80 × 40) ناريجص نانثاو (60 × 30 × 30)	دحاو (90 × 65 × 30) ناريجص نانثاو (50 × 40 × 20)	دحاو (100 × 30 × 20) ةريغص ةعبرا (30 × 20 × 17)	دحاو (115 × 115 × 35) ةريغص ةتالنتو (100 × 30 × 20)	دحاو (120 × 60 × 20) ناريجص نانثاو (100 × 20 × 20)
دحاو (90 × 60 × 20) ةريغص ةعبرا (50 × 20 × 20)	دحاو (90 × 65 × 30) ةريغص ةتالنتو (52 × 25 × 23)	دحاو (100 × 40 × 20) ريغص ةتالنتو (φ28 × 17)	دحاو (120 × 30 × 15) ريغص ةسمخ (20 × 20 × 17)	دحاو (120 × 60 × 20) ةريغص ةسمخ (50 × 20 × 20)
دحاو (90 × 60 × 17) ةريغص ةتالنتو (50 × 28 × 1)	دحاو (100 × 30 × 15) ةريغص ةتالنتو (30 × 20 × 10)	دحاو (100 × 40 × 20) ريغص ةتالنتو (φ30 × 30)	دحاو (115 × 115 × 35) ةريغص ةتالنتو (100 × 30 × 20)	دحاو (120 × 60 × 40) ةريغص ةتالنتو (40 × 35 × 25)
دحاو (90 × 60 × 20) ناريجص نانثاو (50 × 40 × 20)	دحاو (100 × 30 × 20) ريغص ةسمخ (φ18 × 26)	دحاو (100 × 100 × 40) ريغص ةعبرا (10 لم)	دحاو (120 × 35 × 18) ريغص ةعبرا (25 × 15 × 15)	دحاو (120 × 80 × 30) ريغص ةتس (20 لم)
دحاو (90 × 60 × 20) ريغص ةسمخ (80 × 10 × 10)	دحاو (100 × 30 × 20) ةريغص ةعبرا (20 × 20)	دحاو (115 × 65 × 45) ةريغص ةعبرا (50 × 25 × 35)	دحاو (120 × 60 × 18) ةريغص ةعبرا (50 × 28 × 14)	دحاو (120 × 80 × 40) ريغص ةتس (15 لم)

دحاو (φ58x60) ريغص ةعبرا (16x50)	دحاو (100 × 40 × 20) ريغص ةتالنتو (φ28 × 17)	دحاو (120 × 60 × 20) ناريجص نانثاو (100 × 20 × 20) (ةرياد فصن)
دحاو (70 × 70) ريغص ةتالنتو (28 × 58)	دحاو (100 × 40 × 20) ريغص ةتالنتو (φ30 × 30)	دحاو (120 × 60 × 40) ةريغص ةتالنتو (φ35 × 25) (ةرياد فصن)
دحاو (100 × 30 × 20) ةريغص ةعبرا (20 × 20)	دحاو (100 × 100 × 40) ريغص ةعبرا (10 يداع لم)	دحاو (120 × 80 × 40) ريغص ةتس (15 لم)
دحاو (100 × 30 × 20) ريغص ةسمخ (φ18 × 26)	دحاو (115 × 65 × 45) ةريغص ةعبرا (50 × 25 × 35)	دحاو (120x80x30) ريغص ةتس (20 ةدايز لم)

2 لم (50 × 10 × 10 مل)	7 لم (50 × 20 × 15 مل)	68 لم (65 × 65 × 25 مل)	110 لم (100 × 50 × 30 مل)	165 لم (90 × 60 × 40 مل)	1000 لم (150 × 110 × 80 مل)
2.5 لم (70 × 12 × 7 مل)	15 لم (75 × 20 × 20 مل)	75 لم (90 × 60 × 20 مل)	115 لم (65 × 65 × 35 مل)	170 لم (90 × 90 × 30 مل)	2000 لم (160 × 140 × 120 مل)
4 لم (50 × 20 × 10 مل)	34 لم (150 × 20 × 20 مل)	85 لم (120 × 60 × 18 مل)	120 لم (90 × 65 × 30 مل)	185 لم (80 × 80 × 40 مل)	2600 لم (200 × 200 × 80 مل)
4.5 لم (80 × 10 × 10 مل)	57 لم (75 × 75 × 15 مل)	80 لم (120 × 60 × 18 مل)	135 لم (95 × 68 × 28 مل)	185 لم (94 × 68 × 38 مل)	4800 لم (250 × 250 × 100 مل)

7 م (50 × 25 × 10 م)	63 م (150 × 45 × 20 م)	90 م (120 × 60 × 20 م)	160 م (78 × 28 × 107 م)	520 م (140 × 140 × 38 م)
----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

1.5 م (30 × 10 × 9.5 م)	60 م (100 × 43 × 26 م)
-------------------------	------------------------

19 م (100 × 24 × 17 م)	114 م (100 × 56 × 35 م)
------------------------	-------------------------

24 م (73 × 30 × 22 م)	175 م (100 × 84 × 35 م)
-----------------------	-------------------------

36 م (100 × 27 × 27 م)	صیصخت نكمی یخآلات افصاوملا
------------------------	-------------------------------

0.9 م (45x8x6 م)	26 م (50 × 25 × 35 م)	80 م (120 × 60 × 18 م)	150 م (100 × 100 × 25 م)	330 م (115 × 115 × 35 م)	520 م (140 × 140 × 38 م)
------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3 م (25 × 15 × 15 م)	40 م (50 × 50 × 25 م)	84 م (65 × 65 × 30 م)	160 م (78 × 28 × 107 م)	370 م (200 × 100 × 25 م)	750 م (150 × 150 × 50 م)
----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

4 م (50 × 20 × 10 م)	59 م (100 × 30 × 30 م)	100 م (65 × 65 × 35 م)	170 م (90 × 90 × 30 م)	425 م (150 × 150 × 30 م)	800 م (200 × 100 × 50 م)
----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

7 م (50 × 20 × 15 م)	60 م (105x105x12 م)	100 م (100 × 50 × 30 م)	260 م (100 × 100 × 35 م)	445 م (100 × 100 × 60 م)	900 م (120 × 120 × 100 م)
----------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

7 م (50 × 25 × 10 م)	68 م (65 × 65 × 25 م)	110 م (70 × 70 × 30 م)	310 م (105x105x40 م)	510 م (120x120x50 م)
----------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	----------------------

4 م (50 × 20 × 10 م)	26 م (50 × 25 × 35 م)	195 م (85 × 80 × 40 م)	800 م (200 × 100 × 50 م)	3100 م (220 × 220 × 80 م)
----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

5.5 م (100 × 10 × 10 م)	30 م (60 × 40 × 20 م)	200 م (90 × 60 × 45 م)	1100 م (305 × 90 × 60 م)	298 م (200 × 100 × 30 م)
-------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

10 م (75 × 18 × 14 م)	35 م (120 × 30 × 15 م)	205 م (120 × 80 × 30 م)	1480 م (200 × 200 × 50 م)
-----------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------

16 م (60 × 30 × 15 م)	150 م (100 × 100 × 25 م)	210 م (85 × 85 × 40 م)	2400 م (250 × 155 × 80 م)
-----------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

20 م (52 × 25 × 23 م)	190 م (120 × 60 × 40 م)	370 م (200 × 100 × 25 م)	2830 م (300 × 180 × 70 م)
-----------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------

1050 م (150 × 150 × 60 م)	1460 م (180x180x60 م)	2600 م (200x200x80 م)	6900 م (330 × 330 × 80 م)
---------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------

1090 م (140 × 140 × 70 م)	1480 م (200x200x50 م)	4400 م (200 × 150 × 200 م)	11000 م (330x330x120 م)
---------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------

1290 م (150 × 150 × 80 م)	2830 م (300x180x70 م)	4800 م (250 × 250 × 100 م)	14 م (330 × 330 × 160 م)
---------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------

4 م (20x20x18mm م)	3.5 م (20x20x17 م)
--------------------	--------------------

800 م (130 × 120 × 75 م)	1300 م (130 × 120 × 115 م)
--------------------------	----------------------------