

أدصل ل لباقل ريغ ليعال طغض ل لعافم

رصنع ل م قر: RE-1H



ةمدقم

يعال طغض ل لعافم تامادختسا ددعت فشك
ةئفدتلل قوئومو نم آ ل ح - أدصلل لباقل ريغ
زالوف ل نم عونصم .ةرشابم ل ريغو ةرشابم ل
ةراحل تاجرد لمحت هنكمي ، أدصلل مواقم ل
نآل ديزم ل ملعت .طغض ل وة ليعال

ديزم ل فرع

جدوم ن	KRS-1	KRS-2	KRS-3	KRS-5	KRS-10	KRS-30
لعافم ل محح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5	رتل 10-20	رتل 30-50
لمعل طغض	للكساب اجم 22 ≤					
ةراح ةجرد قاطن	≤350 °C					
نحس لة قيرط	ةئابره ةئفدت					
نحس لة ةوق	تاو وليك 2	تاو وليك 2	طاو وليك 2.5	4Kw	طاو وليك 6	طاو وليك 9
كح لة ةوق	طاو 80	طاو 123		طاو 185	طاو 270	
كح لة ةغرس	ةقيدل ي ةرود 10-800			ةقيدل ي ةرود 10-500		
ب قارم	ةيمقر ةشاش عم ةغرس ل ي مكحتل و PID ةراح ةجرد					
لعافم ل ةدام	SS304 / 316L					
عفر لة قيرط	يئابره ك / يودي					
ةن اطبل ةدام	ةيرايخ ل PTFE ةن اطبل					
ةرتسل ل	ةيرايخ ل ةجوزم ةقبط ةرتس					