

KT-BZ : رصن عل مقر



ةمدقم

مادختساب ةقوٲوم ةيليلحت ةرياعم ققح ةممصملاو ةدمتعمل ةيسايقلا محفلا تاني ع تيربكلا ليدحتو ،بيبيرقلا ليلحتلل مت .ةرارحلا ةميقلا نم ققحتلاو ،ليلكلا قيقحتل ةيعجرمل ريعياعملا هذم ميمصت نمضي امم ،عبتتلل ةيلباقولاع سناحت رابتخالا تاربتخم ربع ةقوٲوم ةدوج ةبقارم .يراجتلا شيتفتلتا قفارمو ةيعانصلا

ديزمل فرعا

[illegible]

KT-BZ-AFT (راي عم) (دام رلا ءه راصن)	KT-BZ-ULT (راي عم) (ي رصن عل ليل تلح ل)	KT-BZ-PROX (راي عم) (بي ي رقت لال ليل تلح ل)	KT-BZ-SUL (هل سل سل) (تي ركب لال يي عا ع)	KT-BZ-CAL (راي عم) (ه رارل ا هم يقي ا)	اف ص اوم ل راي عم
ي سي لسي سل ا دام رلا محف / ين ي م و ل ا ل	ي قن م ين ي م و تي ب محف	راي ا ط ا ل ط و م / ا ي ع محف	تي س ا ر ن ا أ / ين ي م و تي ب	ين ي م و تي ب محف	اف ص ص م ل ا ع و ن ه سي اس ا ل
مك / ل و ا ع ا ي م 29.00 - 33.00 (ي ا م و ل ع ل)	مك / ل و ا ع ا ي م 26.00 - 30.00 (ي ا م و ل ع ل)	ط ق ف ي ع ج ر م راي عم	مك / ل و ا ع ا ي م 28.50 - 32.50 (مك / ل و ا ع ا ي م ±0.12)	ه رارل ا هم يقي ا ء م ع م ل ا ه ا م ا ل ا (Oar.d)	

تفاصيل المواصفات	KT-BZ-CAL (مقياس الرقعة)	KT-BZ-SUL (سلسلة رقيقة)	KT-BZ-PROX (مقياس التفتيش)	KT-BZ-ULT (مقياس التفتيش)	KT-BZ-AFT (مقياس التفتيش)
الكلية المتوسطة (St,d)	0.50% - 1.20% ($\pm 0.03\%$)	0.30% - 0.70% ($\pm 0.02\%$) 1.00% - 2.00% ($\pm 0.04\%$) 2.50% - 4.50% ($\pm 0.08\%$)	0.60% - 1.50% ($\pm 0.04\%$)	0.40% - 1.00% ($\pm 0.03\%$)	< 1.00% (مقياس)
المتوسط المتحرك (Ad)	8.00% - 14.00% ($\pm 0.15\%$)	10.00% - 16.00% (مقياس)	5.00% - 10.00% ($\pm 0.10\%$) 15.00% - 25.00% ($\pm 0.18\%$)	8.00% - 12.00% ($\pm 0.12\%$)	> 15.00% ($\pm 0.25\%$)
المتوسط المتحرك (Vdaf)	20.00% - 35.00% ($\pm 0.30\%$)	15.00% - 30.00% (مقياس)	12.00% - 18.00% ($\pm 0.25\%$) 22.00% - 30.00% ($\pm 0.35\%$) 32.00% - 42.00% ($\pm 0.40\%$)	25.00% - 35.00% ($\pm 0.30\%$)	طرق تقييم
المتوسط المتحرك (Cd)	طرق تقييم	طرق تقييم	مقياس	65.00% - 85.00% ($\pm 0.40\%$)	قوة التفتيش
المتوسط المتحرك (Hd)	طرق تقييم	طرق تقييم	مقياس	3.50% - 5.50% ($\pm 0.15\%$)	قوة التفتيش
المتوسط المتحرك (Nd)	طرق تقييم	طرق تقييم	مقياس	0.80% - 1.80% ($\pm 0.08\%$)	قوة التفتيش
المتوسط المتحرك (D)	دمج	دمج	دمج	دمج	المتوسط المتحرك (DT): 1150 - 1300°C المتوسط المتحرك (ST): 1200 - 1400°C المتوسط المتحرك (HT): 1250 - 1450°C المتوسط المتحرك (FT): 1300 - 1500°C
المتوسط المتحرك (S)	< 0.20 مم (< 200 / 80 mesh)	< 0.20 مم (< 200 / 80 mesh)	< 0.20 مم (< 200 / 80 mesh)	< 0.20 مم (< 200 / 80 mesh)	< 0.10 مم (< 100 / 150 mesh)
المتوسط المتحرك (F)	50 غم / 50 غم	50 غم / 50 غم	50 غم / 100 غم	50 غم / 50 غم	50 غم / 50 غم
المتوسط المتحرك (I)	زجاج	زجاج	زجاج	زجاج	زجاج
المتوسط المتحرك (A)	24 حث	24 حث	24 حث	24 حث	36 حث
المتوسط المتحرك (P)	25 إلى 25	25 إلى 25	25 إلى 25	25 إلى 25	25 إلى 25
المتوسط المتحرك (S)	ASTM D5865, ISO 1928, GB/T 213	ASTM D4239, ISO 19579, GB/T 214	ASTM D3172, ISO 17246, GB/T 212	ASTM D5373, ISO 29541, GB/T 476	ASTM D1857, ISO 540, GB/T 219