

- سمل ءشاشب فورغدراه نحطال ءيلباق رشؤم رابتخا زاهج محفلال نحطال ءيلباقل لآل محم

KT-TE41 :رصنعلال مقر



ءمدقم

ثيح ،ءقءب محفلال ءءوء رابتخال زاهجال اءه مءص
نحطال ءيلباق رشؤم رابتخا زاهج رفوي
60 نم ءلآ تاروء سمل ءشاشب ءوزملال فورغدراه
نيزختو ،ءرياعم يطيخ راءحن تاباسحو ،ءفل
كالهتسا نيسحتل ءيمقرلال تانايبلل قوئوم
،ءينءءلل تاربتخملال ربع نحطال ءقاط
ءقاطال ءلوت قفارمو ،ءينءءلماو

ءيزملا فرع

قبططال	فصولا	ءيسئلال ءرئمال
تاطلم ءوقو مئقئ ءيرارخال ءقاطال	بءسو ،قءسلال ءنءطم ءئءائاب ءبءنءلل ءراولال راءبال محف نحطال ءيلباق مئقئ ءءءاسملا ءلالءل ءقاط كالهتساو ،ءقاطال	ءقاطال مءءءسا نم لللقئو ،ءنءطملا لئمء ءءازء نم ءلالءل ءلءش ءئءت قاسئان سئءئو ،ءءءاسملا
يراءئال محفلال صءف ءراءئال	رءبال ءنءشل تاطلمو ،مءفلال ءنءشل ءئءاءء ءءءملا (HGI) مئق نم قئءئئ رئءصئلل لئمءلل ءئءاومو	ءئءءئال ءاارءنلا ءنمئ امم ،ءلئال فرط نم قئءئال مءقئ قئءئلل ءلباقلال يطيخال راءحنال سئقئم لالء نم
ءئصئو كوكلال محف بصلال	نرفال ءئءئ رئصءئال (PCI) قوئوسملا محفلال قئءءارءو كوكلال محف رءئئئ للالءل	ءامئسء ءئلوت نم صئو للالءل نرفال قئءءالء نم سئءئ ءللقئال ءنءطملا يء ءءوم ءقئء
مءفلال مءانم ءءوء ءقارم لئسئال تاطلمو	لوسءملا فئظنلا محفلال ءارءأو (ROM) مءانملا نم ءرءئسئملا مءال محفلال للءئ ءءلءملاو فاشكئسالا ءانءا ءئءولولءئال ءاقبطلال ربع	ءئء ءئءول ءئرسلا ءاقبطلال فئصئ تانايب رفوي نرفال ءالءامو لئسئال ءطء
بصلال ءوقولال طلء قفارم	عم ءفءءرملا (HGI) رشؤم يء مءانل محفلال طلء ءنء نحطال ءيلباق ئابئ مئقئ ءقاوللل ءءوم ءئءئ ءاشءال صءفءنملا (HGI) رشؤم يء بصلال محفلال	ءنءطملا فئصلءائال نحطال ءيلباق لكاشم نم لللقئ ءءءالال ءارملا فئ ءئءوالال ءاناوئسالا
لمءءالال ءءبئ ءئءولولءئال	ءفءارءءبئال ءانءولملاو ،كئكئءئملا ءئءئال صئاءص فئ ءءبئ بصلال ءوقولل روسلكا كئكئءئملا	عم ءقءاوم ءءومو رارءئلل ءلباق ءئءئ تانايب ءئئئ ءلءولل محفلال ءئءولولءئال رئقئ

لمءالم ءئف	ءافصاوملا ءمس	رائءملا / ءمقئال (KT-TE41)
سئاسالا فئءئال	رصنعلال زارط مقر	KT-TE41
ءكئءكئءملا ءئءامئك	لمءالم تاروء	60 ± 0.25 ءفل (ئئاقئل فاقئال)
	لءءملا ناروء ءءرس	20 ± 1 ءقئءءفل
	ءقبططملا ءنءطملا ءئءولال	284 ± 2 ءئءئ (ءلآ) ءئءئ
	ءئءالولف تارءلال رطق / ءئمك	رئاعم رئاعم رطق / ءقئء ءئءرا لمءام تارء 8
ءئءئال ءابلطم	ءئءئال ءامئسء مءء	(ءئسائقلال ءلبءل ربع ءءءم) م 1.25 ءل م 0.63
	ءلءوالال ءئءئال ءئءك ءابلطم	مءارء 50.00 ± 0.01
	لءنءملا ءءئام ءئءك لءنءملا مءء	(ءكءش 200) م 0.071 سئاق رابئءال لءنءم
لئللءئال ءكءل	ءمءءملا رئاعملا رئاعم	GBW12005b, GBW12006b, GBW12007b, GBW12008b
	بءاسءل كءءم	$(SHGI = a + b \times m\%)$ ءمءملا ءءالال يطيخال راءحنال ءئمءراؤ
	ءءءاولال ءون	ءلءءافء ءئمءوسر مئاقو عم ءئءانص ءلمك ءنولم سمل ءشاش
	ءانايبال ءراءا	ءئءئال ءالءسلال ءارءئسا عم ءئءام رئق ءلءء ءكءا فئ نيزءئ
ءلءئءئال ءالءاملا	ءقاطال رءصم	رءولال ءءال زئءه 50/60 ، ± 10% ءءءم راءئ ءلءو 220

لما عىف	تافصاوملا ءمس	راى عىف / ءمىقلا (KT-TE41)
	ءىلكىءىءلا ءاوملا	ءاسقملا ءاوءالابلصللا كئابسل نم نءط ءانوكم ،لىقت بوبصم ىلكىءىءلا
	ءمالسللا ءمطنأ	ئراوط فاقىءا ءافم ،ءائزللا لمءلا نم ءىامء ،ءلءاءءم كءم ءىءا