

KT-TH: رصنع لى مقر



ةمدقم

اذه رخافال ن تسجنتل دي برك ءاعو مُمُص
، ثولتل نم ةيلاخل تان عيلا ن حطلا اصيص
دض ةيلاع ةنامو ، ةقئاف ةبالص رفوي وهو
، تامي سجال مجحلا عي رسا ري دقتو ، تام دصل
في بل طتمل يربخم لم علال ري سل يلاثم
لك يماري سل او ، ني دعتل او ، اي جلولوي جلال ام
مدقتل

ديزمل فرعا

[illegible]

معدل الحمل	KT-TH-50	KT-TH-100	KT-TH-250	KT-TH-500
معدل الحمل	KT-TH-50	KT-TH-100	KT-TH-250	KT-TH-500
معدل الحمل	50	100	250	500
معدل الحمل	10 - 35	20 - 70	50 - 180	100 - 350

لماعم ل	KT-TH-50	KT-TH-100	KT-TH-250	KT-TH-500
تائيزج مجحل ىصق ألأ دحل ةيلوالا ةيذغتلا	م م 5 <	م م 8 <	م م 12 <	م م 15 <
ةيئاهنل تاميسجل مجح (D90)	نوركيم 40 <	نوركيم 40 <	نوركيم 40 <	نوركيم 40 <
ةيلخادل نحلل رصانع	دحاو بلص صرق	ةدحاو ةقلح + دحاو صرق	ةدحاو ةقلح + دحاو صرق	نحط (2) اتقلح + دحاو صرق
× رطق (ال داغبالا (اغ)تارال)	م م 130 × 75	م م 145 × 85	م م 200 × 105	م م 240 × 125
ةيجذومل نحلل ةدم	ةينات 30 - 90	ةينات 45 - 120	ةينات 60 - 180	ةينات 90 - 240
يجراخا لياقوالا فالغل ةدام	AISI 304 أدصلل مواقم ذالوف	AISI 304 أدصلل مواقم ذالوف	AISI 304 أدصلل مواقم ذالوف	AISI 304 أدصلل مواقم ذالوف
ةيشحل متخ عون	نوتيف نم ةجودزم ةيرئاد ةقلح (Viton Double O-Ring)	نوتيف نم ةجودزم ةيرئاد ةقلح (Viton Double O-Ring)	نوتيف نم ةجودزم ةيرئاد ةقلح (Viton Double O-Ring)	نوتيف نم ةجودزم ةيرئاد ةقلح (Viton Double O-Ring)
ةلباقلا نحلل طئاسو قيبطتلل	(ماء/ببذم) بطر وأ فاج	(ماء/ببذم) بطر وأ فاج	(ماء/ببذم) بطر وأ فاج	(ماء/ببذم) بطر وأ فاج

ةيدامل ةيصاخلا	ةيمسالا ةميقل	رابتخال ةقيرط / رايغملا
WC، نتنسجتلت ديبرك) ةفوصم ةبكيكرت	94.0 (±0.5%) %نزو	ASTM B760 / ةتشت ةيفايطم
Co، تلبوكلا) ةطبازل ةدام ةبكيكرت	6.0 (±0.5%) %نزو	ASTM B760 / ةتشت ةيفايطم
ديبركلا تاببج مجح سطوسم	0.8 - 1.2 نوركيم	يندغملا حساملا ينورتكللال رهجملا
ةيحطسلا ةبالصلا	≥ 90.5 HRA (≥ 1450 HV30)	ASTM E18 / ISO 3738
ةدبلملا ةداملا ةفاثك	14.85 - 15.05 م ³ /م	ASTM B311 سديمخرا أدبم
TRIS) ضرغتسملا ءانثنال ةمواقم	≥ 2400 لالكسابجي	ASTM B406 / ISO 3327
طغصل ةمواقم	≥ 4500 لالكسابجي	ASTM E9 ةيسايقلا رابتخال ةقيرط
(غنوي لماعم) ةنورملا لماعم	620 - 650 لالكسابجي	ةيتوصلال قوف تاجوملاب صبنللا يدص سايق
يرارحلا ليلصوتلا	80 - 100 ةيؤئم ةجرد 20 دنغ (نفل كرتم)/طاو	رزيلللاب شالفل ةقيرط
ةرمستسملا ةرارحلا ةجرللا ىصق ألأ دحل	400 ةيؤئم ةجرد 600 / ءاولا يف ةيؤئم ةجرد	يسايقلا ربتخمتلا ليغشت دح

ليغشتلا لماعم	تايصوتلاو تافصاوملا
نحاطملا قفاوت	ةججراتملا نحاطملاو، باوكلا نحاطملاو، صارقالا قحس نحاطملاو، ةيربخملا ةيزازتهالا صارقالا نحاطملا
تيتبتلا ةمطنا	ةبولولملا ةيكيناكيميا لزاغملاو، راوطالا ةبيرغ ةيوديلا كباشملاو، ةيئاهنلا تيتبتلا ةزهجأ عم ةقفاوتم
ددرت قاطن ليغشتلا	ةيسايقلا ةيزازتهالا ليغشتلا تاغرسلا (زتره 24.2 لىل 11.6) ةقيقدلا يف ةرود 1450 لىل 700
ةمواقملا ةيئايكيا	كيريولفوريدهالا صمحنجت، ةفيفخللا ةيوضعلا صامخالاو، ةلداعتملا تاببذملاو، ناسكهالاو، نوتيسالاو، تالوكلللا ةيلاع ةمواقم
فيطنلا تاءارح	زتراوكلا لمرب ةزيجو ةترتفل قبسمل نحلل فيفكلا وأ، فاجلا حسملا وأ، ةرياطتملا تاببذم مادختسا ةيتوصلال قوف تاجوملاب مامحب فيطنلا لياقون