

داعبالا يئانث يزازته لخنم

رصنع لال مقرر: KT-VT150

NEW



Introduction

لكل ةيبتكم تانيع ةجلاعم اءا يه KT-VT150 نحتلال ما دختسا نكمي .نحتلالو لخنللا نم ةعس .ءاوس دح يلع بطرلاو فاجلا لخنللاو 3000-3600 زازتهالا ددرتو مم 5 زازتهالا ةقيقدل/ءرم .

ديزملا فرعا

حتنم الم مسا	داعبالا يئانث قيقدد داعبالا يئانث يزازته لخنم
ءجلالعم ال اءبم	داعبالا ةيئانث ددرتلا ةيلع داعبالا ةيئانث ةئفام ةكح
قبيطتلا ةنيص ةصاا	لخ. بئاسلا قلعملا ةريغصلا عطقلا تابيبحلا قووسملا
ءجلالعم ال عون	فيصنللاو ،لصفللاو ،تاميسجللا مءج ديءت
يوصقلا ةلومءلا	مءك 3
لارءاللا ةاقبب دء	ءاقبب 1-8
ءرب ةلءكل يصولا دءلا	مءك 2
ءعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ءقيقد/ءرم 3000
زرءلا تاميسء مءق قاطن	مم 125 - رءمورءي م 20
ءلءرءلل ءام رطق يصولا	مم 100
ءلءرءل ءربل عافءرا يصولا	مم 510
ءيسئرءلا ةفيءوللا	ءفاجلا ةلءرءلارا ذنلا ةلءرءل دءا ءافءم بءبص ةءاع ءرمءمءلا ةلءرءلارورءملا ءملك نيءمءءءءقءوللا ةعسلا ليدءءءءبءرءلاو
ءيافصا اءريم	لئاسلا ريوءء ماظن ءءرملا ةئءرءلا ةئاشال طغص ءءول
زرءلا ةقيرء	فءج
يئابءءكلا فصولا	100-120V/200-240V AC,50-60Hz,100W
ءقائللا ذفنم	لخ. يئاظيرءلا رايءمءل/يئءرءمءل رايءمءل/يئورءل رايءمءل/يئءوللا رايءمءل
يافصاللا نءوللا	مءك 42
قءءللاو صءرءلا (داعبالا ءافءرءلاو)	مم 430*400*620
ءيءءللا يوءسم	IP65
ءيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001