

داعبالا ةي ثالث ةيسي طان غموره ك ةلبرغ ةادأ

رصنع ال مقرر: KT-VT150

NEW



ةمدقم

لكل ةيبتكم تانيع ةجل اعم ةادأ يه KT-VT150
نحطل امدختسا نكمي .نحطل او لخنل نم
ةعس .ءاوس دح يلع بطلر او فاجل لخنل او
3000-3600 زازتهالا ددرتو مم 5 زازتهالا
ةقيقدل/ةرم .

ديزمال فرع

حتنم ال مسا	داعبالا ي ثالث قيقد داعبالا ي ثالث ي زازتهالا لخنم
ةجل اعم ال ادم	داعبالا ةي ثالث ددرت ال ةيلع داعبالا ةي ثالث ةئفكم ةكرح
قبطت ال ةني ع صئاصخ	خ.ل. بئاسل قلعم ال ةريغص ال عطق ال تاي بجل ال قو ح سمل
ةجل اعم ال عون	فينصتالو ،لصفالو ،تاميسجل م ح ديدحت
يوصق ال ةلومح ال	م ح ك 3
لبرغل تاقبط ددع	تاقبط 1-8
حرب ةلكل ي صق ال دجل ال	م ح ك 2
ةعس ال	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيقدل/ةرم 3000
زرف ال تاميسج م ح قاطن	مم 125 - رتمورك ي م 20
ةلبرغلل حاتم رطق ي صق	مم 100
ةلبرغلل جربل عافترا ي صق	مم 510
ةيسيئر ال ةفي طول	ةفاجل ال ةلبرغلل ارادن ال توصاة عطق تم ال ةلبرغلل دحاو حاتم ب طبص ال ةلاع ةرم تسم ال ةلبرغلل ارورم ال ةلك نيمأت اتي قو ال ةعس ال لي دعت اء بطرل او
ةي فاصا تاري	لئاسل ريودت ماطن ةجرم ال ةيئرمل ةشاشل طغص ةحول
زرف ال ةقي رط	فاج
يئابرهك ال فصول	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 100W
ةقاطل دفنم	خ.ل. ي. ناطي ربل رايعم ال/ي كيرم ال رايعم ال/ي بوروال رايعم ال/ين طول رايعم ال
ي فاصا نرول	م ح ك 42
قمع ال او صرغ ال (داعبالا و عافترال او)	مم 430*400*620
ةي امح ال يوتسم	IP65
ةيسيئر ال ةفصولم ال	CE/ISO9001