

داعبالا يئانث يزازته لخنم

رقصنعلال مقرر: KT-VT150

NEW



ةمدقم

لكل ةيبتكم تانيع ةجلاعم ةأا يه KT-VT150 نحتلال مادختسا نكمي .نحتلالو لخنللا نم ةعس .ءاوس دح يلع بطرلاو فاجلا لخنلاو 3000-3600 زازتهالا ددرتو مم 5 زازتهالا .ةقيقدل/ةرم

ديزمالا فرعا

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حتنم المس | داعبالا يئانث قيقدد داعبالا يئانث يزازته لخنم |
| ةجلالعملا اءبم | داعبالا يئانث ددرتلا ةيلع داعبالا يئانث ةئفام ةكح |
| قبيطتلا ةنيص ةصااخ | لخ. بئاسلا قلعلما ةريغصلا عطقلا تابيحللا قووسملا |
| ةجلالعملا عون | تيفنصتلاو ،لصفاو ،تاميسجلال مجح ديدحت |
| يوصقلا ةلومحللا | مجم 3 |
| لابرعلال تاقبب ددع | تاقبب 1-8 |
| حرب ةلتكل يصولا دحللا | مجم 2 |
| ةعسلا | مم 0.2-3 |
| زازتهالا ددرت | ةقيقد/ةرم 3000 |
| زرللا تاميسجلال مجح قاطن | مم 125 - رتموركيم 20 |
| ةلبرعلال حاتم رطق يصولا | مم 100 |
| ةلبرعلال جربل عافبرا يصولا | مم 510 |
| ةيسئيرلا ةفيطولا | ةفاجلا ةلبرعلال اراننلا توصا ةعطقتملا ةلبرعلال دحاو حاتم ب طبص ةداع ةرمتمسلا ةلبرعلال ارورملا ةملك نيئات تيقتولا ةعسلا ليديت ةبطللاو |
| ةيفاصلا تاريم | لائسلا ريودت ماطن ةجرملا ةيئرمل ةشاشلا طغص ةحول |
| زرللا ةقيرط | فاج |
| يئابرهكلا فصولا | 100-120V/200-240V AC,50-60Hz,100W |
| ةقاطلا ذفنم | لخ. يئانث يربلا راي عملا / يئانث يربلا راي عملا / يئانث يربلا راي عملا / يئانث يربلا راي عملا |
| يفاصللا نزولا | مجم 42 |
| قملالو صرعلال (داعبالا و عافبراللاو) | مم 430*400*620 |
| ةيئانث يئانث | IP65 |
| ةيسايقللا ةفصاوملا | CE/ISO9001 |