

داعبالا يئانث يزازته لخنم

رقصنعلال مقرر: KT-VT150

NEW



ةمدقم

لكل ةيبتكم تانيع ةجلاعم ةأا يه KT-VT150 نحتلال مادختسا نكمي .نحتلالو لخنللا نم ةعس .ءاوس دح يلع بطرلاو فاجلا لخنلاو 3000-3600 زازتهالا ددرتو مم 5 زازتهالا ةقيقدل/ةرم .

ديزمالا فرعا

حتنم المس	داعبالا يئانث قيقدد داعبالا يئانث يزازته لخنم
ةجلالعملا أدبم	داعبالا يئانث ددرتلا ةيلع داعبالا يئانث ةئفام ةكح
قبيطتلا ةنيص ةصاخص	لخ. بئاسلا قلعلعلا ةريغصلل عطقلا تابيبحلا قووسملا
ةجلالعملا عون	تيفنصللاو ،لصفللاو ،تاميسجللا مجح ديدحت
يوصقلا ةلومحلا	مجم 3
لابرغاللا تاقبب ددع	تاقبب 1-8
حرب ةلكل يصولا دجال لابرغاللا	مجم 2
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيقد/ةرم 3000
زرللا تاميسجللا مجح قاطن	مم 125 - رتموركيم 20
ةلبرغاللا حاتم رطق يصولا	مم 100
ةلبرغاللا جربل عافبرا يصولا	مم 510
ةيسئيرلا ةفيطولا	ةفاجلا ةلبرغاللا رانذلالا توصا ةعطقتملا ةلبرغاللا دحاو حاتفمب طبص ةداع ةرمتمسلا ةلبرغاللا رورملا ةملك نيأتا تي قوتلا ةعسلا ليدي دعتا بطللاو
ةيفاصلا تاريم	لائسلا ريودت ماظن ةجرملا ةيئرملا ةشاشلا طغص ةحول
زرللا ةقيرط	فاج
يئابرهكلا فصولا	100-120V/200-240V AC,50-60Hz,100W
ةقاطلا ذفنم	لخ. يئانث يربلا راي عملا / يئانث يربلا راي عملا / يئانث يربلا راي عملا / يئانث يربلا راي عملا
يفاصلا نزولا	مجم 42
قملعلاو صرغاللا (داعبالا و عافبراللا)	مم 430*400*620
ةيئانث يئانث	IP65
ةيسايقللا ةفصولا	CE/ISO9001