

مظنأل رقتسم غيرفتو لاعف لىصوت :ءاولا غيرفت خافنم ءادألا ةيلاع غيرفتلا

مقرر :رصنعلا مقرر KT-VA05



ةمدقم

غيرفتل ةدوجلل يلاع غيرفتلا خافنم فشتكأ خيفانملا هذه ،ءادألا ةيلاع مظنأل ي ف رقتسم 316 و 304 أدصلل مواقملا ذالوفلا نم ةعونصم 304 أدصلل مواقملا ذالوفلا نم ةعونصم يهو . ةزاتمم و ةلاعف تالىصوت نمضتو ، 316 و ل ةلثم

ديزملل فرعا

ةمدعمل	تافصاوملا
ءكامسلا	KF16/KF25 0.2 و KF40/KF50 0.25
ءجوملا لكش	ءجوملا لكش ريغت
يخوملا لوطلا	5/6.5/8/9
ءداملا	أدصلل مواقم ذالوف 304
بوبألل يجرخال رطقلا	26/34/53/64
فرطلال بوبأن رطق	30 □ 40 □ 40/55/75 مم
يئاهنلا غيرفتلا	0.000000000001pa
يذافلا	يئاهنات/م ³ 5*10 ¹⁰ ن من لقا
ءورملا	بسانم لكشبه اءديدمتو اءيطو اءفل نكمي ، ةني
مادختسالا قاطن	ءراودلا ةشيرلا تاحصم و ، راشتتال تاحصم و ، ةيئزجال تاحصملا و ، ةبكرملا تاحصملا و ، ةدروتسملا تاحصملا غيرفتلا تاحصم و ، ةءرابال تاحصملا و ، بطقلا ةيئان
ءوموعلا و ، ةكامسلا و ، أدصلل مواقملا ذالوفلا داوم و ، ماحللا ةيلمعو ، ةءوجل تابلال مويلهلل رابتحا ءارء مزلي و ، ادءللا خافنملا لىنقتلا يوتحملا ، صغزلل آقفو خافنملا نم ةفلتحم تاجرء رايخا بجي . لىل ، نءاعملا ءاهء و ، قلطملا غيرفتلا ةميقو ، يذافلا و ، يجوملا لكشلا و .	

فرطلال يجرخال رطقلا	تافصاوملا
30 مم	KF16
40 مم	KF25
55 مم	KF40
75 مم	KF50
ءالمعلا تابلطملا آقفو لوطلا صيصيخت نكميو ، ةقستم ةيلودلا ةيسايقلا ءانءالا ماحء	

رطقلا	رءءل كمس	يئدألا ءءل ءانءالا مسؤل
KF16	0.15	±14%
KF25	0.15	±16%
KF40	0.15	±22%
KF50	0.15	±23%

معملا	تافصاوملا	
فراطلا ل يجرال رطولا	تافصاوملا	
رطولا	رادجلا كمس	يندألا دجلا ءانجانال مسقل
رطولا	رادجلا كمس	يندألا دجلا ءانجانال مسقل
63وزي	0.2	±26%
ISO80	0.2	±26%
ISO100	0.2	±27.5%
رطولا	رادجلا كمس	يندألا دجلا ءانجانال مسقل
KF16	0.15	30
KF25	0.2	70
KF40	0.2	90
KF50	0.25	140
63وزي	0.25	150
ISO80	0.25	220
ISO100	0.25	280