

مظنأل رقتسم غيرفتو لأف ليصوت :ءاوهال غيرفت خافنم ءادأل ةيلاع غيرفتال

KT-VA05 :رصنل مقرر



ةمدقم

غيرفتل ةوجل اليلاع غيرفتال خافنم فشتكأ
خيفانم الةه .ءادأل ةيلاع مظنأل في رقتسم
316و 304 أدصلل مواقم الالوفل نم ةعونصم
304 أدصلل مواقم الالوفل نم ةعونصم يهو
ةزاتمم وءلاعف تاليصوت نمضتو ،316و
ل ةيلاثم

ديزمل فرعا

ةمدل م	تافصاومل
ءامسل	KF16/KF25 0.2 و KF40/KF50 0.25
ءومل لكش	ءومل لكش ريغت
ي ءومل لوطل	5/6.5/8/9
ءامل	أدصلل مواقم ذالوف 304
بوبنأل يءراخال رطلق	26/34/53/64
فرطل بوبنأ رطلق	30 □ 40 □ 40/55/75 مم
يئاهنل غيرفتال	0.000000000001pa
يذافل	ةينات/3 10 ¹⁰ ~5*10 ⁵ نل قأ
ءورمل	بسانم لكشب اهديدمتو اهطو اهفل نكمي ،ةنيل
مادختسال قاطن	ءراوئل ةشيرل تاخضمو ،راشتنال تاخضمو ،ةيئيزجل تاخضمو ،ةبكرمل تاخضمو ،ةدروتسمل تاخضمو غيرفتال تاخضمو ،ءرابل تاخضمو ،بطلق ةيئانت
ةموعنل ،ءامسل ،أدصلل مواقم الالوفل ءاومو ،ءوجل ةيلمعو ،ءوجل تابثل موليئل ال رابتخا ءارج مزلو ،أءلل اع خافنم لل ينقتل ءوتءم ضرغلل آقفو خافنم نم ةفلتءم ءاوء رايءخا بءي .ءل ،نءاعم ءاهءو ،قلطمل غيرفتل ةميقو ،يذافنل ،ءومل لكش	

فرطلل يءراخال رطلق	تافصاومل
30 مم	KF16
40 مم	KF25
55 مم	KF40
75 مم	KF50
ءاملل تابطلتمل آقفو لوطل صيصء نكمو ،ةقستم ةيلوئل ةيسايل ءانءال مءء	

رطلق	رءءل كمس	ينءال ءءل ءانءال مسقل
KF16	0.15	±14%
KF25	0.15	±16%
KF40	0.15	±22%
KF50	0.15	±23%

هم لعملا	تافصاوملا	
فرطلل يجرالحا ل رطولا	تافصاوملا	
رطولا	رادجلا كمس	يندألا دحلا ءانحنالا مسقلا
رطولا	رادجلا كمس	يندألا دحلا ءانحنالا مسقلا
63وزي	0.2	±26%
ISO80	0.2	±26%
ISO100	0.2	±27.5%
رطولا	رادجلا كمس	يندألا دحلا ءانحنالا مسقلا
KF16	0.15	30
KF25	0.2	70
KF40	0.2	90
KF50	0.25	140
63وزي	0.25	150
ISO80	0.25	220
ISO100	0.25	280