

يسوقل رهصلال نرف يغارفلال شجلاب رهصلال نرف

KT-VI: رهصلال مقر



Introduction

نرف عم ةقيقد ةكببس ةببكرت ىلع لصح
يلاثم .ان بصاخلا يغارفلال شجلاب رهصلال
تاعانصلالو ،ةيوونلال ةقاطلالو ،اضلال
نداعملا كبسو رهصلال نآلا بلطا .ةينورتكللال
ةيلاعفب كئابسلاو

ديزلال فرعا

ةقوتوبلل لاعفلال محجال	4L
ةقوتوبلل لاعفلال ةعسلا (دالوف)	20 محك
ىوصقلا ةرارللا ةجرد	2000 °C
رهصلال لغريفلا ىصقا	<ul style="list-style-type: none"> لاكساب 7×10-10-3 ىل م٠ ق٠ بس٠ م٠ ن٠ س٠ س٠ ل٠ ا٠ م٠ ت٠ ك٠ ا٠ د٠ ن٠ ع٠ غ٠ ي٠ ر٠ ف٠ ت٠ ل٠ ا٠ ة٠ خ٠ ص٠ م٠ ح٠ ت٠ ف٠ ا٠ : غ٠ ي٠ ر٠ ف٠ ت٠ ل٠ ت٠ ق٠ و٠ ةقيقد 30 ي٠ ف٠ 7×10-3Pa
ةردقملا ةقاطلال	تاو ولىك 60
ردقملا دهجال	375V
ةقاطلال ددرت	زتره 50
ردقملا ددرتال	زتره 1500 ~ 2500
ردقملا ددرتال	زتره 1500 ~ 2500
ةرارللا رهصلال	ي٠ ح٠ ي٠ س٠ ا٠ ح٠ ف٠ ل٠ م٠
ءاوللا لغريفلا ماظن	<ul style="list-style-type: none"> ةينان٠ ر٠ ت٠ ل٠ 70 ةلحرملال ةجودرم ةراود ةشير تاذ ةيكيناكيم ةخصم ةينان٠ ا٠ ر٠ ت٠ ل٠ 5000 :ىوصقلا خضلا ةعرس ، م٠ م٠ 300 رطقب رشن ةخصم ةلاعفلال ديربب ةرود Dia.300mm راشنالال ةخصم م٠ م٠ 300 راشنالال ةخصم ةخصملا تيزل ةقباسلا ةخصملا ةفنغز مامص + م٠ م٠ 300 Dia. راشنالال ةخصم ةفنغز مامص م٠ م٠ 80 Dia. أدصلل لباق ريغ غافنم + أدصلل لباق ريغ بوبنأ

لىدوملا	ةعسلا	ةرارللا ةجرد	غريفلا	ةقاطلال ةردقملا
KT-VI5	5 محك			طاو ولىك 40
KT-VI10	10 محك			طاو ولىك 40
KT-VI25	25 محك			طاو ولىك 75
KT-VI50	50 محك	1700 °C	6×10-3 لاكساب	طاو ولىك 100
KT-VI100	100 محك			طاو ولىك 160
KT-VI200	200 محك			طاو ولىك 200
KT-VI500	500 محك			طاو ولىك 500

