

# يسوقل رهصلا نرف يغارفل شحلاب رهصلا نرف

نرف رهصلا نرف: KT-VI



## ةمدقم

نرف عم ةقيد ةكببسة بيكرت يلعل صلح  
يلاثم .ان بصاخلا يغارفل شحلاب رهصلا  
تاعانصل او ،ةي وونللا ةقاطلاو ،اضلل  
نداعم لكبسو رهصل نآلا بلطا .ةنورثكلإل  
ةيلاعفب كئابسلاو

## ديزل فرعا

ةقوتوبلل لاعفل محلا	4L
ةقوتوبلل لاعفلا ةعسلا (ذالوف)	20 مجك
يوصقلا ةرارحلا ةجرد	2000 °C
رهصلل لغيرفت يوصقأ	<ul style="list-style-type: none"> <li>لاكساب 7×10-10-3</li> <li>ل م ، ق بسمل نيحسنتلا لامتكادنع يغيرفتلا ةخصم حتفا : يغيرفتلا ت قو 7×10-3Pa في 30 ةقيد</li> </ul>
ةردقملا ةقاطلا	تاو وليك 60
ردقملا دهجلا	375V
ةقاطلا ددرت	زتره 50
ردقملا ددرتلا	زتره 1500 ~ 2500
ردقملا ددرتلا	زتره 1500 ~ 2500
ةرارحلا رهصنع	يحث يساحن فللم
ءاوللا يغيرفت ماظن	<ul style="list-style-type: none"> <li>ةينات/رتل 70 ةلحرملا ةجودرم ةراود ةشير تاذ ةيكيناكيم ةخصم</li> <li>ةينات/رتل 5000 : يوصقلا ةعسلا ةعرس ، مم 300 رطب رشن ةخصم</li> <li>ةلاعف ديرت ةرود ، Dia.300mm راشنالا ةخصم مم Dia.300 راشنالا ةخصم</li> <li>ةخصملا تيزل</li> <li>ةقباسلا ةخصملا ةفنعز مامص + مم Dia.300 راشنالا ةخصم ةفنعز مامص مم Dia.80</li> <li>أصللل لباقر يغ غافنم + أصللل لباقر يغ بوبنأ</li> </ul>

ليدوملا	ةعسلا	ةرارحلا ةجرد	غيرفتلا	ةقاطلا ةردقملا
KT-VI5	5 مجك			طاو وليك 40
KT-VI10	10 مجك			طاو وليك 40
KT-VI25	25 مجك			طاو وليك 75
KT-VI50	50 مجك	1700 °C	6×10-3 لاكساب	طاو وليك 100
KT-VI100	100 مجك			طاو وليك 160
KT-VI200	200 مجك			طاو وليك 200
KT-VI500	500 مجك			طاو وليك 500

