

غريفت لاب حي ف ص التا س ب كم

رقصن عل م قر: KT-VLP



ة مدقم

في ظن لال حي ف ص التا ة ب ر ج ت ب ع ت م ت سا
غريفت لاب حي ف ص التا س ب كم عم ق ي ق د لا و
تال ي و ح ت و تاق ا ق ر ل ا ط ب ر ل ة ي ل ا ث م . ي . ئ ا و ه ل ا
ن آل ب ل ط ا . LCP . حي ف ص ت و ق ي ق ر ل ا ة ي ش غ آل ا

دي زم ل ا فر ع ا

داعبالا	(ع ا ف ت ر ا) م م 1325 × (ص ر ع) م م 550 × (ل و ط) م م 775 : ل ك ل ا ع و م ح م ل ا
ل ك ي ه ل ا	<ul style="list-style-type: none"> ة ج ر د عم ة ي ل ا ل ع ا ر ا ح ل ا ت ا ج ر د ل م و ا ق م ل Cr ذ ا ل و ف ن م ن ا ع و ن ص م م 135 × 135 ا ح ا ط س م ن ي خ س ت ن ا ح و ل ي و ص ق ة ر ا ر ح . ي و ئ م ة ج ر د 500 ل م ع ل ا ر ا ح ة ج ر د ع ي ر س ن ي خ س ت ل ن ي خ س ت ل ا ي ت ح ي ف ص ط س و ي ف ط ا و 1000 ة و ق ب ن ي خ س ت ر ص ن ع ل ا ج د ا م ت ي ي و ئ م ة ج ر د 500 د ن ع ة ي ر ت م ن ا ن ط ا 10 م م : 135 × 135 ن ي خ س ت ة ح ي ف ص ي ل ع ل و م ح ل ا . ي و ص ق ل ا ل و م ح ل ا (2 م م / س م ح ك 55) ل ص ن ف ل ك ش ب ن ي خ س ت ي ت ح و ل ي ف ن ا م ك ح ت ي ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د ي ف ن ا ق ي ق د م ك ح ت ا ز ا ه ج ة م ر ب ل ل ل ا ب ا ق ا م س ق 30 عم ي ف د ع ا س م ل ل ن ي خ س ت ل ا ح ا و ل ا ن م ي ل ف س ل ل ا و ي و ل ع ل ا ع ر ج ل ا ن م ل ك ي ل ع ل ة ي ن ب م ه ا ي م ل ا د ي ر ب ت ت ا ر ت س د ي ر ب ت ل ا
ة ك ي ل و ر د ي ه ة خ ص م	<ul style="list-style-type: none"> غريفت لال ة فر ع ب ل ص ت م ل د ع م ي ئ ا ب ر ه ك ي ك ي ل و ر د ي ه س ب ك م . م م . 15 : ن ي خ س ت ي ت ح و ل و ن ي ب ة ك ر ح ت م ة ف ا س م . ي م ق ر ط غ ص س ا ي ق م ر ب ع ي ئ ا ق ل ت ل ا ي ص ق ا ل ا ط غ ص ل ا ي ف م ك ح ت ل ا . (0.1 م م / س م ح ك) ل ا ك س ا ب ا ج ي م +/- 0.01 : ط غ ص ل ا ق د ة ج ر د 500 ل م ع ة ر ا ر ح ة ج ر د 500 . ي ص ق ا د ح ب ا م ل ا ب د ي ر ب ت ح ا و ل ا ب ن ا ت ب ت م ن ا ح ط س م ن ي خ س ت ن ا ح و ل و ي و ئ م . ن ع ن ل ي غ ش ت ل ا ة ر ا ر ح ة ج ر د د ي ر ت ا م د ن ع ن ن ي خ س ت ل ا ح ا و ل ا د ي ر ب ت ل (ق ي ق د ا ر ت ل >15) ا م ل ا د ي ر ب ت م ز ل ي . ي و ئ م ة ج ر د 200 .
ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د ي ف م ك ح ت ل ا ط غ ص ل ا ص ر ع و	<ul style="list-style-type: none"> ن ي خ س ت ل ا ح ا و ل ا ي ف ة م ر ب ل ل ل ا ب ا ق ة ح ي ر ش 30 عم ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د ي ف ن ا ق ي ق د م ك ح ت ا ز ا ه ج م ك ح ت ي . ي و ئ م ة ج ر د +/- 1 : ق د ب ة ا و ه ل ا غ ي ر ف ت و ا ل م ا ح ز ا غ عم ة ي و ئ م ة ج ر د 500 : ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د . ي ص ق ا ل ا د ح ل ا ق ي ق د ا ة ي و ئ م ة ج ر د 2.5 : ن ي خ س ت ل ا د ع م . ي ص ق ا ل ا د ح ل ا م ك ح ت ل ل ر ت و ي ب م ك ز ا ه ج ا ه ل ي ص و ت ن ك م ي ت ل ل ا و م ك ح ت ل ا ة د و ي ف ة ج م د م ر ت و ي ب م ك ة ة ا و و ج ا م ر ب RS232 ل ص و م ر ب ع ر ت و ي ب م ك ل ل ي ف غريفت لال ة فر ع ج ر ا ح ج م د م (م ك ح ت ل ا ة د ح و) ي م ق ر ل ا ط غ ص ل ا س ا ي ق م . ي ئ ا ب ر ه ك ل ا ك ي ل و ر د ي ه ل ا س ب ك م ل ا ف ق و ت ن ا ن ك م ي ت ل ل ا و ة ب و ل ط م ل ا ة م ي ق ل ا ب ط غ ص ل ا ط ب ض ك ن ك م ي ئ ا ق ل ت .
غريفت لال ن ح ا ش	<ul style="list-style-type: none"> غريفت لال ة فر ع ل ا ح ا د ن ي خ س ت ل ا ح ا و ل ا و ي ئ ا ب ر ه ك ل ا ك ي ل و ر د ي ه ل ا س ب ك م ل ا ع و ص و م ت ي . (م م) 525Lx480Wx450H : م ح ل ا ب SS304 ن م ن ع و ن ص م غ ي ر ف ت ل ا ة ر ح . ر ت ل 75 ل ا و ا ح : غريفت لال ة ر ح ع ة س . ر ط ب ز ت ر ا و ك ل ل ا ن م ة ي ج ا ج ة ذ ن ع م م 300 ر ط ب غريفت لال ب ق ل ع ل ا م ح ل ا ل ي ص ف م ل ا ع و ن ل ا ن م ب ا ب . ا ه ا ب ق ا ر م و ة ن ي ع ل ا ل ي م ح ت ة ل و ه س ل ل م م 150 . غريفت لال ا ي ل م ل ع ي م ح ل O ر ح ل ك ش ي ل ع ل ن و ك ي ل ي س ق ل ح م ا د خ ت س ا ن ك م ي . غريفت لال ة فر ع ي ل ع (1.0E-4 torr) د ح ا و ق ي ق د ي م ق ر غ ي ر ف ت س ا ي ق م ت ي ب ت م ت ي .

ل ي د و م ل ا	KT-VLP100	KT-VLP300	KT-VLP400
---------------	-----------	-----------	-----------

نرخ سائل حوله حجم	100 × 100 مم	300 × 300 مم	400 × 400 مم
حاول الالاق تان اساسم	30 مم	40 مم	40 مم
لمعل طغص	دوربل الالاج يف 40T/نرخ سائل اناء 30T		
طغص ال سايقم	يمقرللا طغص ال سايقم		
نرخ سائل ارار حرد			
ارار الال حرد يف مكح الال	PID ارار مكح زاهج عم سمللاب لمعل اشاش		
اووال غيرف ررح	أصلل مواقم ذالوف 304		
غيرف ررحصم	اراد اشير تاذ غيرف ررحصم		
غيرف الال طغص	الاساب اجم 0.1-		
وقاطللا دوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-220 ددرتم رايت		