

## غريفت لاب حي ف ص التا س ب كم

رقصن عل م قر: KT-VLP



### ة مدقم

في ظن لال حي ف ص التا ة ب رج تب ع ت م ت سا  
غريفت لاب حي ف ص التا س ب كم عم ق ي ق د لا و  
تال ي و ح ت و تاق ا ق ر ل ا ط ب ر ل ة ي ل ا ث م . ي . ئ ا و ه ل ا  
ن آل ب ل ط ا . LCP . حي ف ص ت و ق ي ق ر ل ا ة ي ش غ آل ا

### دي زم ل ا فر ع ا

داعبالا	(ع اترا) م م 1325 × (ص رع) م م 550 × (ل و ط) م م 775 : ل ك ل ا ع و م ح م ل ا
ل ك ي ه ل ا	<ul style="list-style-type: none"> <li>ة ج رد عم ة ي ل ا ل ع ا ر ا ح ل ا ت ا ج ر د ل م و ا ق م ل Cr ذ ا ل و ف ن م ن ا ع و ن ص م م 135 × 135 ا ح ا ط س م ن ي خ س ت ن ا ح و ل . ي و ص ق ة ر ا ح</li> <li>• ي و ئ م ة ج رد 500 ل م ع ل ا ر ا ح ة ج رد</li> <li>• ع ي ر س ن ي خ س ت ل ن ي خ س ت ل ا ي ت ح ي ف ص ط س و ي ف ط ا و 1000 ة و ق ب ن ي خ س ت ر ص ن ع ل ا ح د ا م ت ي</li> <li>• ي و ئ م ة ج رد 500 د ن ع ة ي ر ت م ن ا ن ط ا 10 م م : 135 × 135 ن ي خ س ت ة ح ي ف ص ي ل ع ل و م ح ل . ي و ص ق ل ا ل و م ح ل (2 م م / س م ح ك 55)</li> <li>• ل ص ن ف ل ك ش ب ن ي خ س ت ي ت ح و ل ي ف ن ا م ك ح ت ي ة ر ا ح ل ا ة ج رد ي ف ن ا ق ي ق د م ك ح ت ا ز ا ه ج</li> <li>• ة ج م ر ب ل ل ل ا ب ا ق ا م س ق 30 عم</li> <li>• ي ف د ع ا س م ل ل ن ي خ س ت ل ا ح و ل ا ن م ي ل ف س ل ل و ي و ل ع ل ا ع ر ج ل ا ن م ل ك ي ل ع ل ة ي ن ب م ه ا ي م ل ا د ي ر ب ت ت ا ر ت س د ي ر ب ت ل ا</li> </ul>
ة ك ي ل و ر د ي ه ة ح ص م	<ul style="list-style-type: none"> <li>• غريفت الة فرغ ل لصتم ل د عم ي ئابره ك ي ك ي ل و ر د ي ه س ب كم</li> <li>• م م : 15 ن ي خ س ت ي ت ح و ل و ن ي ب ة ك ح ت م ة ف ا س م</li> <li>• ي م ق ر ط غ ص س ا ي ق م ر ب ع ي ئ ا ق ل ت ل ا ي ص ق ا ل ا ط غ ص ل ا ي ف م ك ح ت ل ا</li> <li>• (0.1 م م / س م ح ك) ل ا ك س ا ب ا ج ي م +/- 0.01 : ط غ ص ل ا ق د</li> <li>• ة ج رد 500 ل م ع ة ر ا ح ة ج رد 500 . ي ص ق ا د ح ب ا م ل ا ب د ي ر ب ت ح ا و ل ا ب ن ا ت ب ت م ن ا ح ط س م ن ي خ س ت ن ا ح و ل و ي و ئ م ة</li> <li>• ن ع ل ي غ ش ت ل ا ة ر ا ح ة ج رد د ي ز ت ا م د ن ع ن ي خ س ت ل ا ح و ل ا د ي ر ب ت ل (ق ي ق د ا ر ت ل &gt;15) ا م ل ا د ي ر ب ت م ز ل ي . ي و ئ م ة ج رد 200 .</li> </ul>
ة ر ا ح ل ا ة ج رد ي ف م ك ح ت ل ا ط غ ص ل ا ص ر ع و	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ن ي خ س ت ل ا ح و ل ا ي ف ة ج م ر ب ل ل ل ا ب ا ق ة ح ي ر ش 30 عم ة ر ا ح ل ا ة ج رد ي ف ن ا ق ي ق د م ك ح ت ا ز ا ه ج م ك ح ت ي . ي و ئ م ة ج رد +/- 1 : ق د ب ة د ح ي ل ع ل ك</li> <li>• ة ن ا ز ل ا ة ر ا ح ل ا ن م ة ي ا م ح ل ا و , PID . ي ئ ا ق ل ت ل ا ط ب ص ل ا ة ف ي ط و ب ة د و ز م ة ر ا ح ل ا ة ج رد ي ف م ك ح ت ل ا ت ا د و</li> <li>• ي و ئ م ة ج رد +/- 1 : ق د ب ة ا و ه ل ا غ ي ر ف ت و ا ل م ا ح ز ا غ عم ة ي و ئ م ة ج رد 500 : ة ر ا ح ل ا ة ج رد . ي ص ق ا ل ا د ح ل ا</li> <li>• ق ي ق د ا ة ي و ئ م ة ج رد 2.5 : ن ي خ س ت ل ا د د ع م . ي ص ق ا ل ا د ح ل ا</li> <li>• م ك ح ت ل ل ر ت و ي ب م ك ز ا ه ج ا ه ل ي ص و ت ن ك م ي ت ل ل و , م ك ح ت ل ا ة د و ي ف ة ج م د م ر ت و ي ب م ك ة ة ج ا و و ج ا م ر ب</li> <li>• RS232 ل ص و م ر ب ع ر ت و ي ب م ك ل ل ي ف</li> <li>• غريفت الة فرغ ج ر ا ح ج م د م (م ك ح ت ل ا ة د ح و) ي م ق ر ل ا ط غ ص ل ا س ا ي ق م</li> <li>• ي ئ ا ب ر ه ك ل ا ك ي ل و ر د ي ه ل ا س ب كم ل ا ف ق و ت ن ا ن ك م ي ت ل ل و ة ب و ل ط م ل ا ة م ي ق ل ا ب ط غ ص ل ا ط ب ص ك ن ك م ي . ي ئ ا ق ل ت</li> </ul>
غريفت ل ا ح ا س	<ul style="list-style-type: none"> <li>• غريفت الة فرغ ل خ ا د ن ي خ س ت ل ا ح و ل ا و ي ئ ا ب ر ه ك ل ا ك ي ل و ر د ي ه ل ا س ب كم ل ا ع و ص و م ت ي</li> <li>• (م م) 525Lx480Wx450H : م ح ل ا ب SS304 ن م ن ع و ن ص م غ ي ر ف ت ل ا ة ر ح</li> <li>• ر ت ل 75 ي ل ا و ح : غريفت الة ة ر ح ع ة س</li> <li>• ر ط ب ز ت ر ا و ك ل ل ا ن م ة ي ج ا ج ة ذ ن ع م م 300 ر ط ب غريفت ل ا ب ق ل غ ل ا م ح م ل ا ي ل ص ف م ل ا ع و ن ل ا ن م ب ا ب</li> <li>• ا ه ا ب ق ا ر م و ة ن ي ع ل ا ل ي م ح ت ة ل و ه س ل ل م م 150</li> <li>• غريفت الة ا ي ل م ل ع ي م ح ل O ر ح ل ك ش ي ل ع ل ن و ك ي ل ي س ق ل ح م ا د خ ت س ا ن ك م ي</li> <li>• غريفت الة فرغ ي ل ع (1.0E-4 torr) د ح ا و ق ي ق د ي م ق ر غ ي ر ف ت س ا ي ق م ت ي ب ت م ت ي</li> </ul>

ل ي د و م ل ا	KT-VLP100	KT-VLP300	KT-VLP400
---------------	-----------	-----------	-----------

نرخ سائل حوله حجم	100 × 100 مم	300 × 300 مم	400 × 400 مم
حاول الالاق تان اساس م	30 مم	40 مم	40 مم
لمعل طغص	دوربل الالاج يف 40T/نرخ سائل اناء 30T		
طغص ال سايق م	يمقرل طغص ال سايق م		
نرخ سائل ارار حرر	<500°C		
ارار الال حرر يف م كحل ال	PID ارار م كحل زاها عم سمل للاب لمعل اشاش		
اووال يررر حرر	أصلل مواقم ذالوف 304		
غ يررر حرر م	ارواد اشيرر تاذ غ يررر حرر م		
غ يررر الال طغص	ال كساب اجم 0.1-		
وقاطللا دورم	زره 50/60، توف 110-220 ددرم رايت		