

غيفرتلاب قلاغلا مكحم راود يبوبنأ راود يبوبنأ نرف يئابرهكلا

رصنعلال مقر: KT-CRTF



ةمدقم

اننرف عم داوملل ةلاعفلا ةجلالعمل ربتخا، غيفرتلاب قلاغلا مكحم راودلا يبوبنأ لادوزمو، يعانصلال جاتللال وأ براتلل يلالم جئاتنو ةموكحم ةيدغتلا ةيرايخلا تازيمب نآلا بلطا. ةنسمح

ديزلال فرعا

نرفال رارط	KT-CRTF12	KT-CRTF14	KT-CRTF16
يوصقلا ةراخل ةجرد	1200°C	1400°C	1600°C
ةتبات لمع ةراخل ةجرد	1100°C	1300°C	1500°C
نرخستلا لدعم	0-20 °C ةقيد	0-10 °C / ةقيد	
نرفال بوبنأ ةدام	ةيدعم كئاس/زراوك	Al2O3/Si3N4	
نارودلا ةعرس	0-20 ةقيدلا يف ةرود		
ليملل ةيواز	ةجرد -5-30		
نرفال بوبنأ رطق	م 30/40/60/80/80/100/120/150/230/280		
ةدحاو نرخصت ةقطنم لوط	300 / 450 / 600 / 800 م		
غارفلال مئخ لولدم	O ةحل عم SS 304 ةفش		
ةفرغلا ةدام	ةيناباللا انيموالال فايلا		
نرخستلا رصنع	Cr2Al2Mo2 كالسأ فئافل	س ي س	MoSi2
ةراخلال ةجرد رخصتسم	K عون	S عون	B عون
ةراخلال ةجرد يف مكحتلا زاخ	س م للابل لمعت ةشاسب PID مكحت زاخ PID يمقر مكحت زاخ		
ةراخلال ةجرد يف مكحتلا قعد	±1°C		
ةيئابرهكلال ةقاطلا رصم	زتره 50/60، تلو 110-220 ددرتم رايت		
نرخستلا ةقطنم لوطو اهمحو ةفلتخملل بيباناللا داوم صيصخت نكمي			