

يغارفلا ي بوبنأل نخاسلا طغضلا نرف

نرف: رصنعل م قرم KT-VTP



ةمدقم

تقو ريصقتو وليكشنتلا طغض ليلقت
نخاسلا طغضلا نرف مادختساب ديبلتلا
ةيلع داوملل ءاوهلا نم غرفملا ي بوبنأل
نداعملل يلاثم. ةقيدلا تابيبحل او ةفاثكل
ةراجلل ةمواقملا.

ديزمل فرع

| | |
|-------------------------|--|
| يكي لورديه سبكم | لاكساب اجم 0-30: لمعل طغض ةقيد $\leq 1\text{MPa}/10$: طغضلا تابث: نرفسلا ةفاسم يمقرلا طغضلا سايقم: طغضلا سايقم يطايتح يودي كرحم عم يئابرهك كرحم: ةدايقلا ل |
| يدومع ميسقت نرف | لمعل ءارح ءجر $\leq 1150\text{ }^\circ\text{C}$ سومغم Mo Ni-Cr-Al ةمواقم كللس: نرفسلا رصنع مم 300: ءنخاسلا ءقطنملا لوط: نرفسلا ءعرس مم 100: ءتبات ءارح ءجر ءقطنم PID يارح مكحت زاھج عم سملا ل لمعت ءشاش: مكحت ءدحو طاو ءرقملا ءقاطلا: 2200 |
| ءاوهلا عيرفت نرف بوبنأل | لكينل كئابس/انيمولأل يرايتخ (زتراوكلا بوبنأل: بوبنأل ءدام مم 120/160 يرايتخ) مم 100: بوبنأل رطق O نوكليلسلا ءقلح عم SS ءفش: عارفلا م تخ تاقبطلال نيب لوادتملا ءاملا ديربت: ءفشلا ديربت ءقيرط |
| بيفارحلا طغض بلاق | ءاقنلا يلاع تيفارح: بلاقلا ءدام (ءدسكأل عنمل عيرفتلا تحت تيفارحلا لمعي نأ بھي) مم 87: طغضلا بيضق رطق مم 50 عافتر/مم 55 قم عم مم 55: بلاقلا بلاق م حح OD22.8 × ID20.8 بلاقلا تالءاخ عافترالال مم OD/40 مم 12.7: عافدللا بيضق لي م عملل عنص نم يرخا مءءاب بلاوق عنص نكمي |
| عيرفتلا ءحصم دادع | روت 10-2 ليل لصي ءراودلا ءشيرلا تاء ءحصملا عيرفت روت 10-4 ليل لصي ءيني بروتلا ءحصملا ءطءم عيرفت |
| ءئابرهكلا ءقاطلا رصم | زتره 50/60، تلو 110-220 ددرتم يراي |