

عرسال ةريغتم ةيجعمت ةخضم

رصنعل مقرر: KT-VSP



ةمدقم

نم ةعرسال ةريغتم ةيكد ةيجعمت ةاخضم
يف آقيقد آمكحت رفوت KT-VSP ةلسلس
ةيبطلل ةاقيبطتلل ةاربتملل قفدتلا
ثولتلل نملاخو قوئوم لئاس لقن .ةيعانصللو

ديزملل فرع

ةمدعمل	فصولا
جتمنم ةارارط	kt-vsp-01, kt-vsp-02, kt-vsp-03, kt-vsp-04
ةقاطلا ةادم ةح	AC100V AC250V AC250V 50 زتره/60 زتره و DC100V DC275V
ةفقوتم ةيطايتحال ةقاطلا	<11W
ةيداعلل ليغشلتل ةقاط	<20W
ليغشلتل ءدب ةقاط	<40W
صعزل ةقيرط	3 ماقراً LED
ليدعتلل لباقلا ةعرسال قاطن	ةقيدل ي ف ةرود 0.1-200
ةقيدل ي ف ةرود ةعرسال ةقد	ةقيدل ي ف ةرود 100 ≤ ةعرسال ةقيدل ي ف ةرود 0.1 (ةقيدل ي ف ةرود > 100 ةعرسال) ةقيدل ي ف ةرود 1
تيقوتل قاطن	ةعاس 99 - ةينات 0.1
تيقوتل ةقد	ةينات ي لل م <20
تيقوتل طبض ةقيرط	جردتم طبض يودي
لاصتالا	رمتسملم طبصلل
يلعادلل مكحتلا	يوصقل ةعرسال، فلخلل/مألل، فاقيل/ليغشلت، فاقيل/ليغشلت، ةعرسال
يجراخ مكحت	مدقحاتفم، RS485، ري بمأ ي لل م 4-20، تلوف 0-10، تلوف 0-5، زتره وليك 0-10
ةيجراخلل ةئاطول	ةعرسال ي ف مكحتلا، ةاجتالا ي ف مكحتلا، ققوتل/ليغشلتل ي ف مكحتلا
ءاركبلا ةدع	3
لمعل ةئي ب	(فءاكث نوب) <80% ةبوطرلل، ةيؤئم ةجرد 0-40 ةراخلل ةجرد
ةياملل ةئف	IP31
يفاصلل نزول	م جك 2.6
جتمنم ةاعبا	م 290 × 142 × 148