

ي دو م ع ل ا ة ي ل ا ع ل ا ة ر ا ح ل ا ة ج ر د و ذ ت ي ف ا ر ج ل ا ن ر ف

ر ص ن ع ل ا م ق ر ر : GF-05



ة م د ق م

ة ن ب ر ك ل ة ي ل ا ع ل ا ة ر ا ح ل ا ة ج ر د و ذ ي د و م ع ت ي ف ا ر ج ل ا ن ر ف . ة ي و ئ م ة ج ر د 3100 س ت ح ن و ب ر ك ل ا د ا و م ت ي ف ا ر ج و ف ا ي ل ا ط و ي خ ل ك ش ي ل ع ت ي ف ا ر ج ل ل ب س ا ن م ة ئ ي ب ي ف ة د ب ل م ل ا ي ر خ أ ل ا د ا و م ل ا و ن و ب ر ك ل ا ن د ا ع م ل ا م ل ع ي ف ت ا ق ي ب ط ت . ة ي ن و ب ر ك ت ا ج ت ن م ج ا ت ن إ ل ء ا ض ف ل ا و ت ا ي ن و ر ت ك ل ل إ ل ا و ة ي ئ ا ب ر ه ك ل ل ب ا ط ق أ ل ل ث م ة د و ج ل ا ة ي ل ا ع ت ي ف ا ر ج ت ا ق ت و ب ل ا و .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ج ت ن م ل ا ج د و م ن ت ا ف ص ا و م	GF-05-Φ40×100	GF-05-F50×100	GF-05-Φ60×100	GF-05-F70×140	GF-05-Φ90×160	GF-05-F100×200
ر ج ل م ح ل ا	125	196	282	550	1000	1500
ج ة ر د ق م ل ا ة ر ا ح ل ا ة ج ر د	2800	2800	2800	2800	2800	2600
ج ة ر د ل ا ة ر ا ح ل ا ة ج ر د ن م د ح ل ا	3100	3100	3100	3100	300	2800
م م ة ل ا ع ل ا ن ي ح س ت ل ا ق ط ن م	Φ400×1000	Φ500×1000	Φ600×1000	Φ700×1400	Φ900×1600	Φ1000×2000
ط ا و و ل ي ك ة ق ا ط ل ا	150	200	300	500	600	800
ر ت ر ه د د ر ت ل ا	1500	1000	1000	1000	1000	1000
ة ر ا ح ل ا ة ج ر د ي ف م ك ح ت ل ا ة ق ي ر ط	ي ئ ا ب ر ه ك ت ا ت س و م ر ت ا م ي ش ن ا ب ا ي ل ا					
ة ئ ف د ت ل ا ة ق ي ر ط	ي ف ي ر ع ت ل ا ة ئ ف د ت ل ا					
ط ف ش ل ا م ا ط ن	ت ي ز ل ل ر ش ن ة ح ص م و Roots ي ر ف ت ة ح ص م د و ح و م ز ل ي ، ة ي ل ا ع ل ا غ ي ر ف ت ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ة ر ا و د ة ر ا و د غ ي ر ف ت ة ح ص م					
د ب ل ل ا و ج	ي ر خ أ ل ا ت ا ر ا ع ل ا و N ² Ar					
س م ا خ ل ا ي ئ ا ب ر ه ك ل ا د ه ج ل ا ف ي ن ص ت	380					
ن ي ح س ت ل ا د ه ج ف ي ن ص ت (V)	750					
ع ا ر ف ل ا د ج (Pa)	100 (ي غ ا ر ف ل ا د ي ر ب ت ل ا ة ل ا ح)					