

رتل 108 عقس Ult ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب يدومع دمحم

رتل 108 عقس Ult ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب يدومع دمحم

رتل 108 عقس Ult ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب يدومع دمحم



ةمدقم

تارب تخم لل ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب دمحم
ةجرب 86- ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب نيزخت
لخادل نم، ةئيبلل قيص، قيقدم كحت، ةيؤم
نيمأتب مق. أدصلل مواقملا ذالوفل نم
نآل كتانيع

ديزملا فرع

ةيملا	تافصاوملا
ليدوملا	KTFDV-108
ةعسلا	108L
ةيلخادل ةراحلا ةجرب	(لديعتلل ةلباق) ةيؤم ةجرب 86- إلى ةيؤم ةجرب 40-
ةراحلا ةجرب يف مكحتلا	ةيمقر صرع ةشاش، ريغصلا رتوي بمكلاب ةينورتكلل مكحت ةدحو
ةراحلا ةجرب رابسم	PTC
رادنإل ماطن	ةيؤم و ةعومسم تاراذن
ةقاطلا دوزم	زتره 50/تلفوف 220
ةقاطلا كالهتسا	480W
ةقاطلا كالهتسا	عاس 24/ةعاس/طاوولي 6.5
ةيامحلا يوتسم	I/B
خانملا عون	N
تادربملا	ةئيبلل ةقيصلا و رولفل نم ةيلخال ةطلتخملا تادربملا
ديربتل ماطن	يئاقلا تلاتلا يلاتتلا دخال طغاضلا ماطن
فتكم ةحورم	ءاضوضلا ةضفخنم و ةءافكلا ةيلاع ةحورم
ةيجراخلا ةنازخلا	قوسملا بيلطم درابلل علف نفلدم يذالوف حول
ةيلخادل ةنازخلا	أدصلل مواقم ذالوف 304
ةيلخاد باوبا/ففرأ	(أدصلل مواقم ذالوف 304) ةيلخاد باوبا 2، ففرأ ةقبط 1
لزعلا كمس	مم 120
طغضلا ةلداعم دفنم	(مم 18 رطق) 1
تالجع	4
يلامحلا/يفاصلا نزول	مجم 107/133
(عافتارال*قمعلا*صرعلا) ةيجراخلا داغبال	مم 700*730*1260
(عافتارال*قمعلا*صرعلا) ةيلخادل داغبال	مم 460*460*510