

## زات هال ان حط م رص نعل م قر: KT-VMS



### م دق م

ءافكب تانعل رل ضحت ل ةلزات ه ان حط م  
داوم ل نم ةعون تم ةعوم جم نحتو قحسل ةبسانم  
/ بطلرل / فاجل نحتل معدت . ةلئلحت ةقذب  
تازاعل نم ةامحل او ةربتل اب نحتل  
غارفل/ةلماخل

### ءلزل فرعل

نحتل اءبم	نكتل نعل او رل نعل ةوق
ءبسانم ل داوم ل	ءبالصل ةطس وتم و ةرلغص ءش ه ءبطلر و ةفاج
داوم ل لاخل م ح	
داوم ل لاخل م ح	مم 0.1-20
ءجل عمل م ح	لم 250 / 500
صقل ةرسل	ءققل ةرود 1500
نحتل داوم	نكل م رل س؛ نعل نعل ةل ةلرل ققلع ءصلل م وامل ةالوف بلصل ةالوف خلل ةنولل ان
نحل م ل ةوق	550/750W
لصل نزل	م ح 218/228
ءاعبال	مم 1220 عاف نعل 700* ةرعل 700* ةرعل 780* ل وطل
ءل م ل ةوس م	IP65
ءوخل رل رل م	CE