

زات هال ان حط م رص نعل م قر: KT-VMS



م دق م

ءافكب تانعل رل ضحت ل ةلزات ه ان حط م
داوم ل نم ةعون تم ةعوم جم نحتو قحسل ةبسانم
/ بطر ل / فاج ل نحتل معدت . ةل لحت ةقذب
تازاع ل نم ةامحل او ةر ب ت ل اب نحتل ل
غارفل / ةلم اخل

ءل م ل فرع

نحتل اءبم	نكت نعل او رل نعل ةوق
ءبسانم ل داوم ل	ءبالصل ةطس وتم و ةرلغص ءش ه ءبطر و ة فاج
داوم ل ل اءء م ح	
داوم ل اءرء م ح	م م 0.1-20
ءعل ل م ح	لم 250 / 500
صرق ل ةر س	ءق ةقء ةرءوء 1500
نحتل داوم	نك م ارل س ؛ نعت نعل ةل ةل رل ق قق ع ءصل ل م واق م ةالوف ب لصل ةالوف ءل ل ةنولل ان
نرءم ل ةوق	550/750W
ءفصل ل نزل ل	م ح 218/228
ءاعبال	م م 1220 عاف ت رال ةل 700* رصل ل 700* رصل ل 780* ل و ط ل
ءل م ل ةوس م	IP65
ءءو ل رل ةاع م	CE