

زازتهالالخنم

رصنعال مقرر: KT-V400



ةمدقم

لتكلاو تابيبحلاو قيحاسملا ةجلاعم
يزازتهالابرع مادختساب ةءفكب ةريغصلال
زازتهالال ددرت يف مكحتلا. ددرتلا يلاع
قيقحتو، عطقتم وأ رم تسم لكشب ةلبرغلاو
اهلصفو تاميسجلال مچل قيقدي ددرت
اهف ي نصتو.

ديزمالا فرعا

يوصقلا ةلومحلا	مچك 25
لحارملا ددعل يصقألا دحلا	مچك 9/13
لابرعلا جرب ةلتكل يصقألا دحلا	مچك 56
ةعسلا	مم 0.8-4
زازتهالال ددرت	ةقيد/ةرم 3000
زرقل تاميسج مچق قاطن	مم 75 - 125
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	مم 400
لابرعلا جربل عافترا يصقأ	مم 960
ةيفاضا ةفيطو	ةجيزملا ةئيزملا ةشاشلا طغص ةحول
ةلبرغلا ةقيرط	فاج
يئابرهكلال فصولا	طاو 1500، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	خ. ليناطيربلا رايعملا / يكي رمالا رايعملا / يبوروالا رايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصلال نزولا	مچك 98
اعافترالالو كئسلاو ضرعلا (داعبالا	مم 600 * 660 * 1260
ةيامحلا يوستم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001