

زازتهالالخنم

رصنعلال مقرر: KT-V400



Introduction

لتكلاو تابيبحلالو قيحاسملا ةجلاعم يزازتهالابرع مادختساب ةءافكب ةريغصلال زازتهالال ددرت يف مكحتلا. ددرتلال يلاع قيقحتو، عطقتم وأ رم تسم لكشب ةلبرغلأو اهلصفو تاميسجلال مچحل قيقدد ددحت اهف ي نصتو.

ديزمالا فرعا

يوصقلا ةلومحلا	مچك 25
لحارملا ددعل يصقألا دحلا	مچك 9/13
لابرغلال جرب ةلتكل يصقألا دحلا	مچك 56
ةعسلا	م 0.8-4
زازتهالال ددرت	ةقيد/ةرم 3000
زرقلال تاميسج مچح قاطن	م 75 - 125
ةلبرغللال حاتم رطق ربكأ	م 400
لابرغلال جربل عافترا يصقأ	م 960
ةيفاضا ةفيطو	ةجيزملا ةئيزملا ةشاشلال طغص ةحول
ةلبرغلال ةقيرط	فاج
يئابرهكلال فصولا	طاو 1500، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	خ. ليناطيربلال رايعملا / يكييرمألا رايعملا / يبوروالال رايعملا / ينطولال رايعملا
يفاصلال نزولا	مچك 98
اعافترالالو كئسلاو ضرعلال) داعبالا	م 600 * 660 * 1260
ةيامحلال يوتسم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001