

زازتهالالخنم

رصنعلالمقر: KT-V400



ةمدقم

لتكلاو تابيبحلاو قيحاسملا ةجلاعم
يزازتهالابرع مادختساب ةءفكب ةريغصلال
زازتهالاددرت يف مكحتلا. ددرتلا يلاع
قيقحتو، عطقتم وأ رم تسم لكشب ةلبرغلاو
اهلصفو تاميسجل ماحل قيقدي دحت
اهف ي نصتو.

ديزملا فرعا

يوصقلا ةلومحلا	محك 25
لحامرملاددعل يصقألا دحلا	محك 9/13
لابرغلال جرب ةلتكل يصقألا دحلا	محك 56
ةعسلا	مم 0.8-4
زازتهالاددرت	ةقيد/ةرم 3000
زرفلا تاميسج ماح قاطن	مم 75 - 125
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	مم 400
لابرغلال جرب ل عافترا يصقأ	مم 960
ةيفاضا ةفيطو	ةجيرملا ةئيرملا ةشاشلال طغص ةحول
ةلبرغلا ةقيرط	فاج
يئابرهكلال فصولا	طاو 1500، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	خ. ليناطيربلا رايعملا / يكيرمألا رايعملا / يبوروالا رايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصلال نزولا	محك 98
لاعافترالالو كئسلاو صرعلا (داعبالا	مم 600 * 660 * 1260
ةيامحلاليوتسم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001