

طئالحل ىلع ةتبتملل هائل رىطقت ةدحو

رصلل مقرر: KT-C01



Introduction

ةتبتملل هائل رىطقت ةدحو بىكرت نكمى
ءام جاتنل ةممصم وهو طئالحل ىلع
يئاقلتو رمتسم لكشب ةدوجل ىل اع رطقم
ةضفخنم ةيداصتقا ةفلكتب ل اعفو

دىزملل فرعا

جدومن	ءعاس / رتل 3.5 ~ 4.5 KT-
ءقائلل دورم	زتره 60- زتره 50 / تلوف 240 ~ AC220V
هائل جاتنا	ءعاس / رتل 3.5-4.5
ءوق	2x طاولوليك 1.5
ىفاصلل نزولل	ءوعومج / مءك 7
ىللمءالل نزولل	ءوعومج / مءك 8
ءبرم مءج	ءوعومج / 740x400x140mm
رءبم المءج	رتل 5.5
هىصمءالل همىق	5-6