

طئاحل ال ع ة تبثم الهايمل الريطقت ةدحو

رصنل مقرر: KT-C01



ةمدقم

ةتبثم الهايمل الريطقت ةدحو بيكرت نكمي
ءامجاتنل ةممصم يه و طئاحل ال ع طئاحل ال ع
يئاقلت و رمتم سم لكشب ةدوخل ال ع رطقم
ةضفخنم ةيداصتقا ةفلكتب لاعفو

ديزملل فرعا

جدومن	ةعاس / رتل 3.5 ~ 4.5 KT-
ةقاطلا دورم	زتره 60- زتره 50 / تلوف 240 ~ AC220V
هايمل اجاتنا	ةعاس / رتل 3.5-4.5
ةوق	2x طاوولي ك 1.5
يفاصلل نزولا	ةوعومجم / م ك 7
يلامجالل نزولا	ةوعومجم / م ك 8
عبرم م حح	ةوعومجم / 740x400x140mm
رخبم الم حح	رتل 5.5
هيصم اءال هم يق	5-6