

# يواستم ئفاد يكي تاموتوا يرب تخم يكي تات سوزي سبكم طغضال (Wip) 20T/40T/60T

رصنعلال مقر: PCIH



## Introduction

يكي تات سوزي ال سبكم ال ءافك فشتك  
عيمي ج يلع دحوم ال طغضال (WIP) ئفاد  
ي ف ءم دخت سمل اعطق لل ءي لاثم .حطسأل  
ال اعاف اطغض WIP نمضت ،تاينورتك لل ال اعانص  
ءراحتا جرد ي ف ءوج ال يل اعو ءفلكتل ا ثي ح نم  
ءفضخ نم .

ديزلال فرعا

راهجال رارط	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T
طغضال قاطن	0-20T	0-40T	0-60.0 نط
سبكم ال رطق	ءيلطم تيز ءناو طسأ ي ف (د) مم 130 موركلاب	ءيلطم تيز ءناو طسأ ي ف (د) مم 150 موركلاب ءيلطم تيز ءناو طسأ	ءيلطم تيز ءناو طسأ ي ف (د) مم 200 موركلاب ءيلطم تيز ءناو طسأ
طغضال ءيلعم	توقوم ال طغضال في فخت-طغضالاب طافحتال جمانرب - ي جمانرب ال طغضال جمانرب		
رابطن ال تقو	ءيناث 0 ال ءيناث 1	ءيناث 0 ال ءيناث 1	ءيناث 0 ال ءيناث 1
طغضال ليوت	ءينع ال هل محتت يذل طغضال ليوتحتب آي ئاقت جمانرب ال موقبي		
صرع ال	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش
ءراحتا جرد ئيخس ال	ءي وئم ءجرد 200.0-ءفرع ال ءراحتا جرد	ءي وئم ءجرد 200.0-ءفرع ال ءراحتا جرد	ءي وئم ءجرد 200.0-ءفرع ال ءراحتا جرد
نكاس ال طغضال	للكساب اجم 300	300MPa	للكساب اجم 300
طغضال ءفرع نكاس ال	Φ30×150 مم (م×ن)	Φ40 × 150 مم (م × م)	Φ×50×150 مم (م × 150 م × ن)
ءناو طسأل طوش (T)	50 مم	50 مم	50 مم
عنصن صئاصح ال عي نة	ليغش لل ءمءالم رتأكأ ججراتم عارذل لكيه ءيولعل ال ءجولل ججراتم ال عارذل لكيه		
ءيجراخ ال داغبال	280 × 460 × 660 (لوط × صرع × عافترا × عافترا)	280 × 460 × 660 (لوط × صرع × عافترا × عافترا)	330 × 580 × 720 (لوط × صرع × عافترا × عافترا)
ءقاط رصم تا دغمال	1800 طاو (220 صيصخت نكمي) طاو (110/تولوف)	1800 (110/تولوف 220 صيصخت نكمي) طاو	3000 (110/تولوف 220 صيصخت نكمي) طاو
تا دغمال نزو	180 مچك	180 مچك	290 مچك