

ةلأحل تاي راطب ثأبأل ؤفادل لثامتلل ؤاسم سبكم ةبلصلل

رصلنعلل مقر: PCIH



ةمدقم

مدقتملل ؤفادل نزاوتملل سبكملل فشكلا ةللالم. تالصلوملل ؤابشأ ؤلفصل (WIP) ةنلءلل ؤلأقرلل او MLCC ؤلأقرلل تابثلل او ؤوئلل زلزلل. ةبلطلل تال نوركلل ؤلل او ةقذلل عم.

ذلزلل فرعل

راهلل رارط	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T	PCIH-100T
طغضلل قاطن	0-20T	0-40T	نط 0-60.0	نط 0-100
سبكملل رطق	ةن او طسأ ؤف (د) ملل 130 موركلل ؤلل طملل تزلل	150 ملل ؤف (د) موركلل ؤلل طملل تزلل 150 ملل ؤف (د)	200 ملل ؤف (د) موركلل ؤلل طملل تزلل	220 ملل ؤف (د) موركلل ؤلل طملل تزلل
طغضلل ؤلمعل	توؤوملل طغضلل ؤلفلل ؤلأقرلل ؤلملل - ؤلملل طغضلل ؤلملل			
راطلل ؤو	ةققلل 999 ؤلل ؤنل 1	ةققلل 999 ؤلل ؤنل 1	ةققلل 999 ؤلل ؤنل 1	ةققلل 999 ؤلل ؤنل 1
طغضلل لؤل	ةنلعلل ؤلملل ؤلل ؤلملل لؤل ؤلأقرلل ؤلملل موؤلل			
صرلل	ةصوب 7 ساقم LCD ؤلأقرلل	ةصوب 7 ساقم LCD ؤلأقرلل	ةصوب 7 ساقم LCD ؤلأقرلل	ةصوب 7 ساقم LCD ؤلأقرلل
ةراؤ ؤلأقرلل	ةؤرد 200.0-ةفرغلل ؤراؤ ؤلأقرلل	ةؤرد 200.0-ةفرغلل ؤراؤ ؤلأقرلل	ةؤرد 200.0-ةفرغلل ؤراؤ ؤلأقرلل	ةؤرد 200.0-ةفرغلل ؤراؤ ؤلأقرلل
طغضلل ؤلملل	300 لأكسابل ؤلملل	300 لأكسابل ؤلملل	300 لأكسابل ؤلملل	500 لأكسابل ؤلملل
ةؤرلل ؤلملل	Φ30×150 مم (M×N)	Φ40×150 مم (M×N)	Φ 50×150 (M×N)	Φ 50×150 (M×N)
سبكملل طوؤ (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم