

300Mpa لجمع ةطحم (Wip) ئفادلي كيتات سوزي إسبكم

رصنعلال مقرر: PCIW



ةمدقم

ئفادلانكاسلا يواسملا طغضلا فشكنا
أدحوم أطغض حيتت ةروطتم ةينقت - (WIP)
ةجرد دنع ةقووسملا تاجت نملا طغضو ليكشتل
ةدقعملانوكملاو ءانجالل يلاثم. ةقيد ةراح
عينيصلال يف.

ديزملا فرعا

جدومن	ةناووسألل ليخادلل رطوقلا (مم)	م (م) ليخادلل ةناووسألل عافترا	طغض صقأ (MPa)	يوصقلا ةراجلال ةجرد
PCIW150	رطق 150	300 ~ 500	300	90 °C ≤ (تانويال عوزنم ءام) 250 °C ≤ (ةراجلال لقن تي)
PCIW200	رطق 200	500-1000		
PCIW250	رطق 250			
PCIW300	رطق 300			
PCIW350	رطق 350	500-1500		
PCIW400	رطق 400	500 ~ 2000		
PCIW450	رطق 450			
PCIW500	Ø500	1000 ~ 3000		
PCIW630	رطق 630			
PCIW710	رطق 710			
PCIW800	رطق 800			
PCIW910	رطق 910			
PCIW1000	رطق 1000			