

300Mpa لجمع ةطحم (Wip) ئفادلي كيتات سوزي إسبكم

رصنعلال مقرر: PCIW



ةمدقم

ئفادلا نكاسلا يواسملا طغضلا فشكلا
أدحوم أطغض حيتت ةروطتم ةينقت - (WIP)
ةجرد دنع ةقوحسملا تاجت نملا طغضو ليكشتل
ةدقعملل تانوكملاو ءانجالل يلاثم. ةقيد ةراح
يعينصلال يف.

ديزملا فرعا

جدومن	ةناوطةسألل ليخادلا رطقلا (مم)	م) ليخادلا ةناوطةسألل عافترا (مم)	طغض صقأ (MPa)	يوصقلا ةراحلا ةجرد
PCIW150	رطق 150	300 ~ 500	300	90 °C ≤ (تانويألا عوزنم ءام) 250 °C ≤ (ةراحلا لقن تي)
PCIW200	رطق 200	500-1000		
PCIW250	رطق 250			
PCIW300	رطق 300			
PCIW350	رطق 350	500-1500		
PCIW400	رطق 400	500 ~ 2000		
PCIW450	رطق 450			
PCIW500	Ø500	1000 ~ 3000		
PCIW630	رطق 630			
PCIW710	رطق 710			
PCIW800	رطق 800			
PCIW910	رطق 910			
PCIW1000	رطق 1000			