

داعبالا يثالث بطر يزازتها لابرغ

رصنعن ل مقرر: KT-VM200



ةمدقم

داعبالا يثالث يزازتها لابرغ لادأ زكرت ةفاجل تانيع لابرغ ماهم ل ح ليع ةبطلر لابرغ لةبسانم يهو. رب تخم ل ي ف ةبطلر ل و يتل لةلائسل و ةبطلر ل و ةفاجل تانيع لابرغ ل. م ح ك 3 و أم ارج 20 ني ب اه نزو ح و ارتي

ديزم ل فرع

يوصق ل لةوم ح لابرغ	م ح ك 3
لابرغ ل تاقب ط	تاقب ط 1-8
لابرغ ل ارج ب لةتكل ي صق ل ا د ح لابرغ	م ح ك 4
ةسع ل	م م 0.2-3
زازتها ل ددرت	ة ق ي ق د / ة ر م 3000
زرف ل تام يسج م ح ق اطن	م م 20 - 125
ة لابرغ ل ل حاتم رطق ربك أ	م م 200
لابرغ ل ارج ب ل عا ف ترا ي صق أ	م م 510
ة ي ف اضا ة ف ي ط و	ة ح ي ر م ل لة ي ئ ر م ل لة شاش ل ل ط غ ص ة ح و ل
ة لابرغ ل لة ق ي ر ط	ف ا ج
ي ئ ا ب ر ه ك ل ل ف ص و ل ا	طا و 1500، ز تر ه 50-60، ددرت م راي ت ت ل و ف 200-240 / ت ل و ف 100-120
ة ق ا ط ل ا د ف ن م	خ. ل، ي ن ا ط ي ر ب ل ا راي ع م ل ا / ي ك ي ر م ل ا راي ع م ل ا / ي ب و ر و ا ل ا راي ع م ل ا / ي ن ط و ل ا راي ع م ل ا
ي ف ا ص ل ا ن ز و ل ا	م ح ك 37
ا ع ا ف ت ر ا ل ا و ك م س ل ل ا و ص ر ع ل ا ل ا د ا ع ب ا ل ا	م م 300 * 405 * 730
ة ي ا م ح ل ا ي و ت س م	IP65
ة ي س ا ي ق ل ا ة ف ص ا و م ل ا	CE/ISO9001