



KINTEK SOLUTION

## سرہف دعاسم يئابرهك بطق

،ةيرارحل اتادعمل لا ،ةنيع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا  
خلإ ،ةويوخلل اءايملكلا تادعم ،ةيلعملل داوملاو ةيكالءتسالا داوملا

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو  
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئال ةالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا ةيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو


ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



# ةقرو تي فارجل دور تي فارجل صرقل تي فارجل بطقل بطقل

ررصنعل مقرر: ELEG



## ةمدقم


براجتلل ةدوجلل ةيلاع تي فارجل باطقلأ  
ضامألل ةمواقمب ةلماك جذامن .ةيئاي ميكرهك  
ل تارايلو ، ةناتمل او ، ةمالسل او ، تايولقل او  
لصيصخلل .

ديزملل فرعل

تامس	اهصيصخت نكمي ، 3 * 10 * 10
ةقبطملا ةرارجلل ةجرد قاطن	0 ~ 60
دور ةدام	PTFE
ةدام	> 99.99% ليلاع تي فارجل
تامس	اهصيصخت نكمي ، 90 * 2
ةقبطملا ةرارجلل ةجرد قاطن	0 ~ 60
دور ةدام	PTFE
ةدام	> 99.99% ليلاع تي فارجل
تامس	ةيلعادلل ةاونلل 2-6
ةقبطملا ةرارجلل ةجرد قاطن	0 ~ 60
دور ةدام	PTFE
ةدام	> 99.99% ليلاع تي فارجل

## ين دعم صرق بطق

رصنعال مقرر: ELEM



### ةمدقم

صاخلا ين دعملا صرقلا بطق عم كبراجت بقترا ، تايولقلاو ضامألل ةمواقم ، ةدوجلل ةيلع . انب كتاجايتح ا بسانتل صيصختلل ةلباقو . مويلا ةلماكلل انتاليدوم فشتكا . ةصاخلا

ديزملل فرعا

صيصخت	اهصيصخت نكمي ، مم 6 ~ 0.5
ةقبطملا ةراجلل ةجرد قاطن	0 ~ 60
دور ةدام	PTFE
ةدام	ةدام يا صيصخت نكمي

# / ساحن / ينيتال ب / يبهذ - ءاقنل ءيلع ءيندعم حئافص ... خ ل ا د ي ح

رصنعلا مقر: ELEGB



## ةمدقم

ةيندعملا حئافصل مادختساب كبراجت بقترا  
ساحنلاو ينيتالبل او بهذلا . ءاقنل ءيلع  
ةيندعملا ءايميل ليل لاثم . ديزملاو ديدحلاو  
ىخال تالاجملاو

ديزملا فرعلا

صيخت	بلطل بسح
ةقبطملا ءراحلة جرد قاطن	0 ~ 60
ءاقن	99.99%
ءدام	بلطل بسح

## بهذلا صرق بطق

رصنع لال مقرر: ELEGD



### ةمدقم


صرق لة دوجل اليلاع يئابرهك بطق نع شحبت له  
ىلإ رظنت الة؟ ةيئاي مي كورهك لال كبراجت ل يبهذ  
لضفألال انجت نم نم دعبأ

### ديزمالا فرعإ

ديحت	اهصيصحت نكمي ، مم 6 ~ 0.5
ةقبطم لال ةراج لة جرد قاطن	0 ~ 60
دور ةدام	PTFE
ةيداشرا داوم	99.99% > لالاع بهذ

## ةينيتالبل اءافصلال ن م بطق

رصنعال مقرر: ELEPS



### ةمدقم


ءافصلال بطق عم كبراءء ب قءرا ، ءءولال ءللا ءاوم ن م ءعونص م .ةينيتالبلال ءنل مءللا ءنمآلال انءام ن م مءمصء ن كمءل .كءاءاءءءا بسانءل

ءلزملا فرعا

صصءء	م م 5 * 5 * 0.1 صصءء نكمء
ءبءمالم ءراءال ءءرء قاطن	0 ~ 60
ءور ءءام	PTFE
ءقرو ءاوملل لءلء	ءءاقلال ءللا ءنلءال ب > 99.99%

## ينيتال بل دعاسم الي بره كل بطقلا

رصن عل م قر: ELPA



### ةمدقم

ةيئاي مي كوره كل كبراجت ني سحتب مق  
دعاسم الي بره كل بطقلا مادختساب  
ةلباقل او ةوجل ةيلاع انجذامن .يني تال بل  
!موي ل ةيقرتلاب مق .ةمئادو ةنم آصي صحتل


### ديزملا فرع

تامس	لكآتلل ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
كلسل رطق	0.5 / 1 مم
ةدام	يقنللا ني تال بل
كتاجايتح بسح بيضقلا لوطو (ساحنل او ني تال بل او ةضفلا او بهذلا) داومل صي صحتب مق	
تامس	لكآتلل ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
كلسل رطق	0.5 / 1 مم
ةدام	موي ني تال بل كلس + دور PTFE
كتاجايتح بسح بيضقلا لوطو (ساحنل او ني تال بل او ةضفلا او بهذلا) داومل صي صحتب مق	
تامس	لكآتلل ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
ساقم	ملم 5 * 5 ~ 50 * 50
ةدام	ني تال بل ةكبش + دور PTFE
ةريبك حطس ةحاسمو ةيلاع ءاقن ةجرد ، يقن ني تال بل كلسب رقصم يكبش بطق	
تامس	لكآتلل ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
كلسل رطق	1 مم ~ 2 مم
ةدام	ني تال بل + دور PTFE
كتاجايتح بسح بيضقلا لوطو (ساحنل او ني تال بل او ةضفلا او بهذلا) داومل صي صحتب مق	



## ةي بهذلا حئافصلا نم يئابرهك بطق

رصنعلا مقرر: ELEGS



### ةمدقم

نم ةدوجللا ةيلاع ةيئابرهك آباطقأ فشتكا  
ةيئاي ميكورهك براجت ءارجإل ةي بهذلا حاولأل  
مق وأ ةلماكلل جدامنلا نيب نم رتخا. ةمئادو ةنم  
ةصاخلا كتاجايتحا ةي بلتل اهصي صختب

ديزملل فرعا

ديحت	مم 5 * 5 * 0.1 صيصخت نكمي
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
دور ةدام	PTFE
ةيداشرا داوم	> 99.99% ءاقنلا يلغ بهذ



## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا  
نصلل ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلل

