



KINTEK SOLUTION

سرھف دعاسم يئابرهك بطق

ةيرارحل تادعمل لا ،ةنيع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا ،
ةيويحلل ءايميكلل تادعم ،ةيلمعمل لا داوملاو ةيكالتهتسالا داوملا
etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتيلا ةالمعلا ليصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو


ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحالإو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



ةقرو تي فارجل دور تي فارجل صرقل تي فارجل بطقل بطقل

ررصنعل مقرر: ELEG



Introduction


براجتلل ةدوجل ةيلاع تي فارجل باطقلأ
ضامأل ةمواقمب ةلماك جذامن .ةيئاي ميكورهكلا
تارايخو ، ةناتملاو ، ةمالسلاو ، تايلولقللاو
صيصختلا.

ديزملل فرعل

تامس	اهصيصخت نكمي ، 3 * 10 * 10
ةقبطملا ةرارجل ةجرد قاطن	0 ~ 60
دور ةدام	PTFE
ةدام	> 99.99% ليلاع تي فارجل
تامس	اهصيصخت نكمي ، 90 * 2
ةقبطملا ةرارجل ةجرد قاطن	0 ~ 60
دور ةدام	PTFE
ةدام	> 99.99% ليلاع تي فارجل
تامس	ةيلعادللا ةاونلا 2-6
ةقبطملا ةرارجل ةجرد قاطن	0 ~ 60
دور ةدام	PTFE
ةدام	> 99.99% ليلاع تي فارجل

ي ن دعم صرق بطق

رصنعال مقرر: ELEM



Introduction

صاخلا ي ن دعملا صرقلا بطق عم كبراجت بقترا ، تايلولقلاو ضامأللة مواقم ، ةدوجللا ةيلاع . انب كتاجايتح ا بسانتل صيصختلل ةلباقو مويلا ةلمالكلا انتاليدوم فشتكا . ةصاخلا

ديزملل فرعا

صيصخت	اهصيصخت نكمي ، مم 6 ~ 0.5
ةقبطملا ةراجللة جرد قاطن	0 ~ 60
دور ةدام	PTFE
ةدام	ةدام يا صيصخت نكمي

/ ساحن / ينيتالاب / يبهذ - ءاقنلا ءيلاع ءيندعم حئافص ... خلا ديدح

رصنعلا مقر: ELEGB



Introduction

ءيندعملا حئافصلا مادختساب كبراجت بقترا
ساحنلا وينيتالابلا وبهذلا. ءاقنلا ءيلاع
ءيئابرهكللا ءايميكلل يلاثم. ديزملا وديدحلا و
ىخاللا تالاجملا و.

ديزملا فرعلا

صيخت	بلطلا بسح
ءقبطملا ءراحلا ءجرد قاطن	0 ~ 60
ءاقن	99.99%
ءدام	بلطلا بسح

بهذلا صرق بطق

رصنعلا مقرر: ELEGD



Introduction


صرقلة ةدوجللا يلإع يئابرهك بطق نع شحبت له
ىلإ رظنت ال؟ ةيئاي ميكورهكلا كبراجتل يبهذ
لضفألا انجتنم نم دعبأ.

ديزملال فرعلا

ديحت	اهصصخت نكمي ، مم 6 ~ 0.5
ةقبطملا ةراجلال ةجرد قاطن	0 ~ 60
دور ةدام	PTFE
ةيداشرا داوم	>99.99% اقلنلا يلإع بهذ

ةينيتالبل اءافصلال ن م بطق

رصنعال مقرر: ELEPS



Introduction


ءافصلال بطق عم كبراجت ب قترا ، ءءولال ءللا ءاوم ن م ءعونص م .ةينيتالبل ءنيتملل او ءنمآل الانءام ن ميمصت نكمي كءاااa

ءيزملا فرعا

صيصء	م م 5 * 5 * 0.1 صيصء نكمي
ءبظملا ءراءال ءرء قاطن	0 ~ 60
ءور ءءام	PTFE
ءقرو ءاوملا ليلء	ءاقلال للاء نيتالبل > 99.99%

ينيتالبل دعاسملا يبرهكل بطقلا

رصنعل مقرر: ELPA



Introduction

ةيئاي ميكورهكل لكبراجت نيسحتب مق دعاسملا يبرهكل بطقلا مادختساب ةلباقلاو ةوجللا ةيلاع انجذامن. ينيتالبللا مويلا ةيقرتللاب مق. ةمئادو ةنمآ صيصختلل!

ديزملال فرعا

تامس	لكآتلل ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
كلسلا رطق	0.5 / 1 مم
ةدام	يقنللا ينيتالبللا
كتاجايتح بسح بيضقلا لوطو (ساحنلاو ينيتالبللاو ةضفلاو بهذلا) داوملا صيصختب مق	


تامس	لكآتلل ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
كلسلا رطق	0.5 / 1 مم
ةدام	مويلا ينيتالبللا كلس + دور PTFE
كتاجايتح بسح بيضقلا لوطو (ساحنلاو ينيتالبللاو ةضفلاو بهذلا) داوملا صيصختب مق	

تامس	لكآتلل ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
ساقم	5 * 5 ~ 50 * 50 ملم
ةدام	ينيتالبللا ةكبش + دور PTFE
ةريكب حطس ةحاسمو ةيلاع ةقن ةجرد ، يقن ينيتالبللا كلسب رقصم يكبش بطق	

تامس	لكآتلل ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
كلسلا رطق	1 مم ~ 2 مم
ةدام	ينيتالبللا + دور PTFE
كتاجايتح بسح بيضقلا لوطو (ساحنلاو ينيتالبللاو ةضفلاو بهذلا) داوملا صيصختب مق	

ةي بهذلا حئافصلا نم يئابرهك بطق

رصنعلا مقرر: ELEGS



Introduction

نم ةدوجللا ةيلاع ةيئابرهك آباطقأ فشتكأ ةيئامي كورهك براجت ءارجإل ةي بهذلا حاولألأ مق وأ ةلماكلل جدامنلأ نيب نم رتخا. ةمئادو ةنمآ ةصاخلا كتاجايتح ةي بلتل اهصي صختب

ديزملأ فرعأ

ديحت	مم 5 * 5 * 0.1 صيصخت نكمي
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
دور ةدام	PTFE
ةيداشرا داوم	> 99.99% ءاقنللا يل اغ بهذ



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئيرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

